

# PHILIPS

Luz halógena

Cápsula

40 W

Base G9

Regulable

8711500922861



## Luz reluciente asombrosa

Los focos tipo cápsulas Philips proporcionan una luz halógena nítida y reluciente, lo que permite obtener el mejor rendimiento de sus luminarias. Todas las cápsulas de Philips son totalmente atenuables.

### Calidad de luz superior

- Reluciente luz natural

### Luz natural reluciente

- Regulable
- La luz halógena brillante proporciona contraste para un mejor enfoque

# Destacados

## Reluciente luz natural



Esta lámpara de cápsula de Philips proporciona una luz halógena natural y brillante. Utilízalas para realzar la belleza de tus lámparas.

## Regulable

Usted controla el nivel de luz que necesita. Regulable con todos los reguladores, este foco halógeno de Philips se puede ajustar desde una luz brillante a un brillo cálido y acogedor.

## Luz halógena brillante [Halógena]

Una iluminación brillante puede darte energía y mejorar tanto tus horas de trabajo como las de ocio. Esta iluminación puede ayudarte a centrarte y hacer que tareas complicadas sean más simples.

# Especificaciones

## Características de la fuente de luz

- Forma: Foco spot
- Toma de corriente: G9
- Código de forma de la lámpara: T13
- Acabado de la luz: Transpar.
- Regulable: Sí

## Dimensiones del producto

- Alto: 45 mm
- Ancho: 14 mm

## Duración

- Vida promedio (a 2.7 horas por día): 3 año(s)
- Vida útil nominal: 3,000 hora(s)

## Características de la luz

- Aplicación: Aplicación especial, Luz de acentuación
- Índice de producción de color (IRC): 100
- Temperatura de color: 2900 K
- Categoría de color de la luz: Blanco cálido
- Flujo luminoso nominal: 490 lm
- Hora de inicio: 0 s
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: Luz completa al instante
- Flujo luminoso: 300 lm

## Otras características

- Corriente de la lámpara: 364 mA

## Consumo de energía

- Factor de energía: 1
- Voltaje: 110-130 V
- Potencia en vatios: 40 W
- Consumo de energía: 40 W

## Valores nominales

- Vida útil nominal: 2,000 hora(s)
- Flujo luminoso nominal: 490 lm
- Potencia asignada: 40 W

## Especificaciones técnicas

- Regulable: Sí
- Tapa-base: G9

## Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 8711500922861
- Peso neto: 0 kg
- Peso bruto: 0.01 kg
- Alto: 11 cm
- Largo: 1.3 cm
- Ancho: 4.5 cm
- N.º de material (12NC): 924889736381



Fecha de publicación:  
2024-09-09  
Versión: 0.405

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)