

PHILIPS

Hammock wandlamp
60W E27 zonder lamp

myGarden

Geen lamp

Zwart

Waterbestendig



01643/30/PN



Creëer de ideale buitenomgeving

Trek de vintage trend naar buiten door met deze zwarte aluminium Philips Hammock buitenwandlamp met E27-fitting. Het tijdloos ontwerp voegt een stijlvol accent toe aan uw huis. Deze buitenlamp voldoet aan alle veiligheidseisen (IP44) en is dankzij de hoogwaardige materialen bestand tegen alle weersomstandigheden. Combineer deze buitenverlichting met een Philips decoratieve kooldraad LED-lamp voor het mooiste lichteffect.

Speciaal ontworpen voor buitenshuis

- Hoogwaardige materialen

Speciale kenmerken

- Weerbestendig

Geniet van het buitenleven

- Creëer een stijlvolle en uitnodigende sfeer

Kenmerken

Hoogwaardige materialen

Deze Philips-buitenlamp is gemaakt van hoogwaardige materialen met een superieure afwerking. Dit zorgt voor een solide en duurzaam product dat bestand is tegen corrosie en vlekken in alle weersomstandigheden

Creëer een stijlvolle sfeer

Deze buitenwandlamp past bij de trends en levensstijl van nu en gaat naadloos op in uw buitenruimte. Bovendien creëert de lamp de sfeer die u altijd al hebt gewenst.

Weerbestendig



Deze Philips buitenlamp is speciaal voor vochtige buitenomgevingen ontworpen en is uitvoerig getest op waterbestendigheid. Het IP-niveau wordt aangegeven met twee cijfers: het eerste cijfer geeft het beschermingsniveau tegen stof aan en het tweede cijfer geeft de vochtbestendigheid aan. Deze lamp is met IP44 ontworpen: hij is spatwaterdicht en ideaal voor algemeen gebruik buitenshuis.

Specificaties

Design en afwerking

- Kleur: Zwart
- Materiaal: Aluminium

Milieu

- Disposal of the product: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Volledig weerbestendig: Ja

Tuin

- Tuin: Tuin en terras

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Tuin en terras
- Stijl: Klassiek
- Type: Wandlampen
- EyeComfort: Nee
- Extra functies: Waterbestendig

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,850 kg
- Hoogte: 23,7 cm
- Lengte: 30 cm
- Breedte: 36,6 cm

Service

- Garantie: 2 jaar

Technische specificaties

- Netspanning: 50 Hz
- LED: Nee
- Energieklasse meegeleverde lichtbron: exclusief lamp
- Fittinghouder/lampfitting: E27
- Wattage meegeleverde lamp: -
- Maximaal vermogen vervangende lamp: 60 W
- IP-classificatie: IP44
- Beschermingsklasse: Klasse I
- Lichtbron vervangbaar: Ja
- Aantal lichtbronnen: 1

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8718696156759
- Nettogewicht: 0,85 kg
- Brutoweight: 1,25 kg
- Hoogte: 37,8 cm
- Lengte: 25,3 cm
- Breedte: 25,3 cm



Publicatiedatum:
2025-03-18
Versie: 0.505

© 2025 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.