

# PHILIPS

Alpenglow buitenlantaarn  
60W E27 zonder lamp

myGarden

Geen lamp

Zwart

Waterbestendig



16497/30/PN



## Geniet van een prachtig verlichte tuin

De zwarte Philips Alpenglow sokkellamp met E27-fitting is een charmante blikvanger op uw tuinpaden of oprit. Ook in uw tuin of terras zorgt het tijdloos ontwerp voor een stijlvol accent. Deze aluminium buitenlamp voldoet aan alle veiligheidseisen (IP44) en is dankzij de hoogwaardige materialen bestand tegen alle weersomstandigheden. Philips buitenverlichting is bovendien eenvoudig te plaatsen met de bijgeleverde montagesleutel. Combineer de Alpenglow met een Philips decoratieve kooldraad LED-lamp voor het mooiste lichteffect. Deze sokkellamp is verkrijgbaar in 2 lengtes en ook als buitenwandlamp in 2 uitvoeringen.

### Geef uw tuin een vleugje design

- Hoogwaardig aluminium en synthetische materialen

### Speciale kenmerken

- Eenvoudige installatie
- Weerbestendig

### Geniet van het buitenleven

- Creëer een stijlvolle en uitnodigende sfeer

# Kenmerken

## Hoogwaardige onderdelen

Deze Philips lamp is speciaal voor buiten gemaakt. Hij is duurzaam en heeft een lange levensduur, zodat hij uw tuin elke nacht kan verlichten. Hij is gemaakt van hoogwaardig gegoten aluminium en synthetische materialen.

## Eenvoudige installatie



Het installeren van een armatuur kan soms lastig zijn, maar bij deze Philips buitenlamp is er specifiek op gelet dat het product makkelijk en snel kan worden geïnstalleerd. Het product wordt geleverd met een torxsleutel voor de installatie.

## Weerbestendig



Deze Philips buitenlamp is speciaal voor vochtige buitenomgevingen ontworpen en is uitvoerig getest op weerbestendigheid. Het IP-niveau wordt aangegeven met twee cijfers: het eerste cijfer geeft het beschermingsniveau tegen stof aan en het tweede cijfer geeft de vochtbestendigheid aan. Deze lamp is met IP44 ontworpen: hij is spatwaterdicht en ideaal voor algemeen gebruik buitenshuis.

## Creëer een stijlvolle sfeer

Deze buitenwandlamp past bij de trends en levensstijl van nu en gaat naadloos op in uw buitenruimte. Bovendien creëert de lamp de sfeer die u altijd al hebt gewenst.

# Specificaties

## Design en afwerking

- Kleur: Zwart
- Materiaal: Aluminium

## Milieu

- Disposal of the product: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

## Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Volledig weerbestendig: Ja

## Tuin

- Tuin: Tuin en terras

## Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Tuin en terras
- Stijl: Klassiek
- Type: Sokkellampen
- EyeComfort: Nee
- Extra functies: Waterbestendig

## Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 1,454 kg
- Hoogte: 89,9 cm
- Lengte: 17,4 cm
- Breedte: 17,4 cm

## Service

- Garantie: 2 jaar

#### Technische specificaties

- Netspanning: 50-60 Hz
- LED: Nee
- Energieklasse meegeleverde lichtbron: exclusief lamp
- Fittinghouder/lampfitting: E27
- Wattage meegeleverde lamp: -
- Maximaal vermogen vervangende lamp: 60 W
- IP-classificatie: IP44
- Beschermingsklasse: Klasse I

- Lichtbron vervangbaar: Ja
- Aantal lichtbronnen: 1

#### Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8718696158173
- Nettogewicht: 1,45 kg
- Brutoweight: 1,71 kg
- Hoogte: 35,6 cm
- Lengte: 18,6 cm
- Breedte: 23,6 cm



Publicatiedatum:  
2025-03-11  
Versie: 0.520

© 2025 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.