

PHILIPS

Rock stopcontact

myGarden

Rock met zij-aarding

Roestvast staal

Waterbestendig



17108/47/16



Mooi licht voor buiten

Dit buitenstopcontact is heel gemakkelijk te installeren. Het levert alle stroom die u nodig hebt voor uw tuin, zodat u onbeperkt van uw buitenruimte kunt genieten.

Ontworpen voor uw tuin

- IP44 - weerbestendig
- Veilige en eenvoudige installatie
- Breng extra stroomvoorziening naar uw tuin



Kenmerken

IP44 - weerbestendig



Dit Philips buitenstopcontact is speciaal voor vochtige buitenomgevingen ontworpen en is uitvoerig getest op waterbestendigheid. Het IP-niveau wordt aangegeven met twee cijfers: het eerste cijfer geeft het beschermingsniveau tegen stof aan en


het tweede cijfer geeft de vochtbestendigheid aan. Dit stopcontact is met IP44 ontworpen: het is spatwaterdicht en ideaal voor buitengebruik.

Veilige en eenvoudige installatie



Dit Philips buitenstopcontact is ontworpen voor eenvoudige installatie. Er is een duidelijke handleiding voor waar u het product kunt installeren en relevante informatie over IP-waarden voor waterbestendigheid.

Extra stopcontacten



Met deze afzonderlijke stekkerzuil kunt u gemakkelijk extra stopcontacten in uw tuin toevoegen.

Specificaties

Design en afwerking

- Kleur: Roestvast staal
- Materiaal: Roestvrij staal
- Kleur behuizing: Roestvast staal

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Volledig weerbestendig: Ja

Tuin

- Tuin: Tuin en terras

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Tuin en terras
- Stijl: Contemporary
- Type: Accessoires
- Extra functies: Waterbestendig

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,937 kg
- Hoogte: 23 cm
- Lengte: 7,0 cm
- Breedte: 7,0 cm

Service

- Garantie: 2 jaar

Technische specificaties

- Netspanning: 50-60 Hz
- LED: Nee
- IP-classificatie: IP44
- Beschermingsklasse: Klasse I
- Beschermingsklasse: IP 44 | Bescherming draden, spatwaterdicht
- IEC beschermingsklasse: Veiligheidsklasse I

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8718291455394
- Nettogewicht: 0,94 kg
- Brutoweight: 1,05 kg
- Hoogte: 24,5 cm
- Lengte: 7,9 cm
- Breedte: 9,7 cm



Publicatiedatum:
2024-11-21
Versie: 0.316

© 2024 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.