

# PHILIPS

Fresco  
inbouwverlichting 4,6W

myGarden

2700 K

Roestvast staal

Waterbestendig



17289/47/16



## Ook 's avonds en 's nachts licht in uw tuin

De Philips Fresco LED-grondspot van roestvrij staal geeft u het licht dat u nodig heeft op uw tuinpaden of oprit. Het inox moderne design straalt warm wit LED-licht. De buitenlamp voldoet aan alle veiligheidseisen (IP67) en is dankzij de hoogwaardige materialen bestand tegen alle weersomstandigheden. Philips buitenverlichting is bovendien eenvoudig te plaatsen met de bijgeleverde montagesleutel. De Fresco grondspot is ook beschikbaar in het wit.

### Duurzame lichtoplossingen

- Energiezuinig
- LED-lamp van topkwaliteit
- Lange levensduur - tot 10 jaar
- Warmwit licht

### Ontworpen voor uw tuin

- IP23 - weerbestendig

# Kenmerken

## Energiezuinig



Deze energiebesparende Philips lamp verbruikt minder stroom dan traditionele lichtbronnen. Zo bespaart u op uw energierekening en draagt u bij aan een beter milieu.

## LED-lamp van topkwaliteit



De ingebouwde LED-lamp is een unieke door Philips ontwikkelde oplossing. De lamp kan onmiddellijk worden ingeschakeld, biedt een optimale lichtopbrengst en brengt levendige kleuren in uw huis.

## Lange levensduur



Een lichtbron waarop u kunt vertrouwen. De LED's in deze LED-lamp van Philips bieden een zeer lange levensduur van minimaal 10.000 uur (dit staat gelijk aan 10 jaar bij een gemiddeld gebruik van 3 uur per dag en minimaal 13.000 schakelcycli). Dit geeft een prettig gevoel: u hoeft zich nooit meer zorgen te maken over onderhoud of het vervangen van een lamp en u kunt thuis genieten van de perfecte sfeerverlichting.

## Warmwit licht



Licht kan verschillende kleurtemperaturen hebben, die worden aangegeven in de eenheid Kelvin (K). Lampen met een lage Kelvin-waarde produceren een warmer, gezelliger licht, terwijl lampen met een hoge Kelvin-waarde een koeler, meer energiek licht produceren. Deze lamp van Philips geeft warmwit licht voor een gezellige sfeer.

## IP23 - weerbestendig



Deze Philips buitenlamp is speciaal voor vochtige buitenomgevingen ontworpen en is uitvoerig getest op waterbestendigheid. Het IP-niveau wordt aangegeven met twee cijfers: het eerste cijfer geeft het beschermingsniveau tegen stof aan en het tweede cijfer geeft de vochtbestendigheid aan. Deze buitenverlichting is met IP23 ontworpen: hij is spatwaterbestendig en ideaal als verlichting voor een veranda of portiek.

# Specificaties

## Design en afwerking

- Kleur: Roestvast staal
- Materiaal: Roestvrij staal

## Milieu

- Disposal of the product: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

## Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Draaibare spot: Ja
- Afgetekende lichtbundels: Ja

## Tuin

- Tuin: Tuin en terras

## Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Tuin en terras
- Stijl: Contemporary
- Type: Inbouwlampen
- EyeComfort: Nee
- Extra functies: Waterbestendig

## Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,160 kg
- Lengte inbouwopening: 8,0 cm
- Diameter inbouwopening: 8,0 cm
- Lengte: 10 cm
- Inbouwafstand: 11 cm
- Breedte: 10 cm

## Service

- Garantie: 2 jaar

## Technische specificaties

- Levensduur tot: 15.000 hr
- Totale lichtstroom in lumen van armatuur (verborgen): 395 lm
- Lichtstroom in lumen meegeleverde lamp: 395 lm
- Lichtbron gelijk aan traditionele lamp van: 50 W
- Lamptechnologie: 230 V
- Lichtkleur: warmwit
- Netspanning: 50-60 Hz
- LED: Ja
- Energieklasse meegeleverde lichtbron: F
- Fittinghouder/lampfitting: GU10
- Wattage meegeleverde lamp: 5 W
- Maximaal vermogen vervangende lamp: 5 W
- IP-classificatie: IP23
- Beschermingsklasse: Klasse II
- Lichtbron vervangbaar: Ja
- Aantal lichtbronnen: 1

## Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8718291502876
- Nettogewicht: 0,16 kg
- Brutoweight: 0,24 kg
- Hoogte: 10,8 cm
- Lengte: 9,3 cm
- Breedte: 10,3 cm



Publicatiedatum:  
2025-01-31  
Versie: 0.440

© 2025 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.