

PHILIPS

Donegal
inbouwverlichting

Inbouwlampen

Geen lamp

Wit

8718696161029



De juiste lichtstijl creëren

De Philips Donegal inbouwspot is gemaakt van hoogwaardig, stof- en roestvrij materiaal voor moeiteloos onderhoud. Kies een bijpassende Philips GU10 LED-spot en geniet van hoogwaardige, duurzame verlichting.

Gebruiksgemak

- Draaibare spot

Ontworpen voor uw huiskamer en slaapkamer

- Stof- en roestvrij

Eersteklas kwaliteit

- Gemakkelijk te reinigen

Kenmerken

Draaibare spot



Laat het licht schijnen waar u wilt door de spot te draaien of te kantelen.

Stof- en roestvrij

Het speciale stof- en roestvrije oppervlak van deze inbouwspot beperkt stof tot een minimum en waarborgt een lange levensduur van uw product.

Gemakkelijk te reinigen

Dankzij de gladde en gemakkelijk te reinigen materialen ziet je huis er altijd piekfijn uit, van de vloer tot aan het plafond.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen

Design en afwerking

- Kleur: White
- Materiaal: Kunststof

Milieu

- Disposal of the product: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Dimbaar met afstandsbediening: Nee
- Vast ingebouwde LED-lamp: Nee
- Inclusief afstandsbediening: Nee

Lichtkenmerken

- Opwarmtijd tot 60% licht: <2

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Slaapkamer, Woonkamer, Eetkamer, Keuken, Thuis kantoor
- Stijl: Contemporary
- Type: Inbouwlampen
- EyeComfort: Nee

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,248 kg
- Lengte inbouwopening: 7.0 cm
- Diameter inbouwopening: 7.0 cm
- Hoogte: 4 cm
- Lengte: 9 cm
- Breedte: 9 cm

Service

- Garantie: 2 jaar

Technische specificaties

- Netspanning: 220-240 V AC
- Dimbare lamp: Ja
- LED: Ja
- IP-classificatie: IP20
- Beschermingsklasse: Klasse II

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8718696161029
- Nettogewicht: 0,25 kg
- Bruto gewicht: 0,36 kg
- Hoogte: 308 mm
- Lengte: 103 mm
- Breedte: 53 mm



Publicatiedatum:
2025-03-11
Versie: 0.132

© 2025 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com