

# PHILIPS

Filamentlamp mat  
60W G93 E27

Led

2700 K

806 lm

15.000 uur



8718699764692



## Warm wit licht zonder compromissen op lichtkwaliteit

Vertrouwde vormen waar u van houdt. Ze verbruiken ongeveer 85% minder energie dan traditionele lampen dankzij de nieuwste energiezuinige LED-technologie en ze gaan tien keer langer mee.

### **Kies een eenvoudige vervanging voor uw oude lampen**

- Dezelfde vorm en formaat als de standaardgloeilamp

### **Creëer het juiste licht voor uw woning**

- Perfect voor decoratieve armaturen

### **LED-lamp van hoge kwaliteit die tientallen jaren meegaat**

- Ontworpen voor uw oogcomfort

# Kenmerken

## Vervangt standaardgloeilampen



Deze energiebesparende LED-lamp heeft een fraai ontwerp en een vertrouwde vorm. De lamp is de

perfecte duurzame vervanging voor traditionele gloeilampen.

## Perfect voor decoratieve armaturen

Moderne verlichting in Philips LED-bollampen voor gebruik in decoratieve armaturen zoals plafondventilators en sierstrips.

## Ontworpen voor uw oogcomfort



Harde verlichting is vermoeiend voor de ogen, te fel licht verblindt en te zacht licht flakkert. U kunt nu uw omgeving aangenaam verlichten met LED's die comfortabel zijn voor uw ogen en de perfecte sfeer in huis creëren.

# Specificaties

## Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: niet-richtbare bol
- Fitting: E27
- Type glas: Mat
- Dimbaar: Nee
- Lampafwerking: Mat
- Bulb Material: Glas

## Lampafmeting

- Hoogte: 14 cm
- Breedte: 9,5 cm

## Design en afwerking

- Materiaal: Glas

## Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 20.000
- Nominale levensduur: 15.000 hr

## Milieu

- Disposal of the product: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

## Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2700 K
- Nominale lichtstroom: 806 lm
- Opwarmtijd tot 60% licht: 0.5 s
- Kleurcode: 827 | CCT of 2700K
- Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.): 2700 K
- Lichtstroom: 806 lm
- Stroboscoopeffectwaarde (SVM): 0,9
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 115,00 lm/W

## Diversen

- EyeComfort: Ja
- LED-innovaties: EyeComfort

#### Andere eigenschappen

- Rendement: 115 lm/W
- Conform EU RoHS-richtlijn: Ja

#### Verpakkingsinformatie

- EAN: 8718699764692
- EOC: 871869976469200
- Producttitel: LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4

#### Vermogen

- Vermogensfactor (fractie): 0.51

#### Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.51
- Spanning: 220-240 V
- Vermogen: 7 W
- Vermogensequivalent: 60 W
- Energieverbruik: 7 W
- Energie-efficiëntielabel (EEL): E

#### Afmetingen en gewicht van product

- Lengte: 14 cm

#### Nominale waarden

- Nominale levensduur: 15.000 hr

#### Technische specificaties

- Frequentie: 50-60 Hz
- EPREL-registratienummer: 1825124
- Meetreferentie van lichtstroom: Sphere
- Flickerwaarde (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 to 60 Hz
- Dimbaar: Nee
- Lampvoet: E27

#### Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8718699764692
- Nettogewicht: 0,07 kg
- Brutogewicht: 0,15 kg
- Hoogte: 19,5 cm
- Lengte: 10,4 cm
- Breedte: 10,4 cm



Publicatiedatum:  
2025-01-31  
Versie: 0.347

© 2025 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.