

# PHILIPS

Lamp 60; 30; 16 W  
A60 E27

Led

2700/2500/2200K

806; 320; 150 lm

15.000 uur



8718699772130



## Ultramoderne LED-lamp voor in huis

Ultramoderne LED-lamp voor de verlichting van dagelijkse binnenactiviteiten. U bespaart onmiddellijk energiekosten en hoeft de lamp minder vaak te vervangen, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van uw verlichting.

### Light beyond illumination

- Drie lichtinstellingen

### Dimbaar extra warmwit licht

- Begin eenvoudig, met slimme Wi-Fi LED

### LED-lamp van hoge kwaliteit die tientallen jaren meegaat

- Ontworpen voor uw oogcomfort

# Kenmerken

## Drie lichtinstellingen (SSDL)

Alles-in-1 vervangende lamp die wisselt tussen drie verschillende helderheidsinstellingen voor daglicht, allemaal met je gewone wandschakelaar.

## Begin eenvoudig, met slimme Wi-Fi LED

1.  Screw in your bulb
2.  Download the WiZ app

Slimme verlichting is heel eenvoudig. Schroef de lamp in, download de WiZ app, volg de stappen en klaar! Meer hulp nodig? Je kunt ondersteuning krijgen via de live chat in de app.

## Ontworpen voor uw oogcomfort



Harde verlichting is vermoeiend voor de ogen, te fel licht verblindt en te zacht licht flakkert. U kunt nu uw omgeving aangenaam verlichten met LED's die comfortabel zijn voor uw ogen en de perfecte sfeer in huis creëren.

# Specificaties

## Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: Niet-richtbare lamp
- Fitting: E27
- Type glas: Helder
- Dimbaar: Nee
- Lampafwerking: Helder
- Lampmateriaal: Glas

## Lampafmeting

- Hoogte: 10,4 cm
- Breedte: 6 cm

## Design en afwerking

- Materiaal: Glas

## Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 20.000
- Nominale levensduur: 15.000 hr

## Milieu

- Disposal of the product: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

### Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2700/2500/2200 K
- Nominale lichtstroom: 806, 320, 150 lm
- Opwarmtijd tot 60% licht: 0.5 s
- Kleurcode: 827/825/822 | CCT of 2700K/2500K/2200K
- Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom): 2700, 2500, 2200 K
- Stroboscoopeffectwaarde (SVM): 0,4
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 107,00 lm/W

### Diversen

- EyeComfort: Ja
- LED-innovaties: EyeComfort
- Extra functies: WarmGlow, SceneSwitch

### Andere eigenschappen

- Rendement: 107 lm/W
- Conform EU RoHS-richtlijn: Ja

### Verpakkingsinformatie

- EAN: 8718699772130
- EOC: 871869977213001
- Producttitel: LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4

### Vermogen

- Vermogensfactor (fractie): 0.5

### Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.5
- Spanning: 220-240 V
- Vermogen: 7,5 W
- Vermogensequivalent: 60;30;16 W
- Energieverbruik: 1,6, 3, 7,5 W
- Energie-efficiëntielabel (EEL): F

### Afmetingen en gewicht van product

- Lengte: 10,4 cm

### Nominale waarden

- Nominale levensduur: 15.000 hr

### Technische specificaties

- Frequentie: 50-60 Hz
- EPREL-registratienummer: 739280
- Meetreferentie van lichtstroom: Sphere
- Flickerwaarde (PstLM): 0,9
- Line Frequency: 50 to 60 Hz
- Dimbaar: Nee
- Lampvoet: E27

### Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8718699772130
- Nettogewicht: 0,07 kg
- Brutoweight: 0,1 kg
- Hoogte: 14,6 cm
- Lengte: 6,5 cm
- Breedte: 6,3 cm
- Materiaalnummer (12NC): 929001888655



Publicatiedatum:  
2024-07-25  
Versie: 0.188

© 2024 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.