

PHILIPS

Spot 50W MR16
GU5.3

Led

2700 K

621 lm

15.000 uur

Dimmen



8718699775957



Licht dat de ware kleuren van uw woning laat zien.

Zie de ware kleuren van uw woning met Philips CRI90 LED lampen en vul uw kamers met natuurlijk licht. Lampen met een kleurweergave-index (CRI) dicht bij 100 zijn vergelijkbaar met natuurlijk licht en geven uw interieur de uitstraling die u altijd al wilde. Neem geen genoegen met lampen met onnatuurlijke kleuren en zie de ware kleuren van uw woning met Philips CRI90.

Hoogwaardig licht

- Koel vitaliserend licht

Kies een eenvoudige vervanging voor uw oude lampen

- Dezelfde vorm en hetzelfde formaat als halogeenspots
- Dezelfde vorm en formaat als rechte halogeenvlampen

Kenmerken

3500 K [LED-lampen]



Deze lamp heeft een kleurtemperatuur van 3500 K en voorziet u van een koel, vitaliserend licht, perfect voor het creëren van een uitnodigende sfeer om vrienden te ontvangen of te ontspannen met een boek.

Ter vervanging van halogeenreflectorlamp



Met zijn mooie vormgeving en vertrouwde afmetingen is dit een standaard LED-capsule voor tijdloze verlichting. De perfecte duurzame vervanger voor traditionele halogeenspots.

Vervangt rechte halogeenlampen



Met zijn mooie vormgeving en vertrouwde afmetingen is deze standaard rechte LED-lamp voor moderne verlichting de perfecte duurzame vervanger voor traditionele rechte halogeenlampen.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: Gerichte spot
- Fitting: GU5.3
- Type glas: Helder
- Lampafwerking: Helder
- Dimbaar: Ja
- Lampmateriaal: Glas

Lampafmeting

- Hoogte: 4,5 cm
- Breedte: 5,05 cm

Design en afwerking

- Materiaal: Glas

Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 50.000
- Nominale levensduur: 15.000 hr

Milieu

- Disposal of the product: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Lichtkenmerken

- Bundelhoek: 60 graden
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2700 K
- Nominale lichtstroom: 621 lm
- Opwarmtijd tot 60% licht: direct op volledige lichtsterkte
- Kleurcode: 827 | CCT of 2700K

Diversen

- EyeComfort: Ja
- LED-innovaties: EyeComfort
- Extra functies: Dimbaar

Andere eigenschappen

- Rendement: 88 lm/W

Verpakkingsinformatie

- EAN: 8718699775957
- EOC: 871869977595701
- Producttitel: LED 50W MR16 WW 60D D RF 1PF SRT4

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.7
- Spanning: 12V AC electronic V
- Vermogen: 7 W
- Vermogensequivalent: 50 W
- Energie-efficiëntielabel (EEL): F

Afmetingen en gewicht van product

- Lengte: 4,5 cm

Nominale waarden

- Geschatte piekintensiteit: 700 cd

Technische specificaties

- Frequentie: - Hz
- EPREL-registratienummer: 391899

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8718699775957
- Nettogewicht: 0,06 kg
- Brutoweight: 0,08 kg
- Hoogte: 12,7 cm
- Lengte: 5,3 cm
- Breedte: 6,3 cm
- Materiaalnummer (12NC): 929001904361



Publicatiedatum:
2024-08-28
Versie: 0.161

© 2024 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.