

# PHILIPS

LEDtube Mains S14S

Led

300 mm

2700 K

S14S



8719514263567



## Heldere LED-verlichting met uitstekende lichtkwaliteit

Deze rechte Philips S14D LED-buis gaat uitzonderlijk lang mee en bespaart veel energie. Met zijn warmwitte kleurtemperatuur is deze LED-buis de perfecte duurzame vervanging voor je tl-buizen.

### Hoogwaardig licht

- Overall licht

# Kenmerken

## Overall licht

Dankzij zijn innovatieve maar vertrouwde vormgeving voorkomt deze

LED-lamp de schaduw die normaal optreedt aan de rand van de

bundelspreiding. Het resultaat? Overall natuurlijk, warmwit licht.

# Specificaties

## Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: Overig
- Fitting: S14s
- Dimbaar: Nee
- Lampafwerking: Mat
- Lampmateriaal: Kunststof

## Lampafmeting

- Hoogte: 30 cm
- Breedte: 3 cm

## Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 50.000
- Bereik omgevingstemperatuur: -20 °C t/m 45 °C
- Nominale levensduur: 30.000 hr

## Milieu

- Disposal of the product: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

## Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2700 K
- Nominale lichtstroom: 250 lm
- Opwarmtijd tot 60% licht: 0.5 s
- Kleurcode: 827 | CCT of 2700K
- Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.): 2700 K
- Lichtstroom: 250 lm
- Stroboscoopeffectwaarde (SVM): 0,1
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 113,00 lm/W

## Diversen

- EyeComfort: Ja
- Keurmerken: Conform RoHS, CE-markering, KEMA Keur-certificaat
- LED-innovaties: EyeComfort

## Andere eigenschappen

- Rendement: 113 lm/W
- CE-markering: Ja
- Conform EU RoHS-richtlijn: Ja

## Verpakkingsinformatie

- EAN: 8719514263567
- EOC: 871951426356700
- Producttitel: LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4

## Vermogen

- Vermogensfactor (fractie): 0.4

## Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.4
- Spanning: 220-240 V
- Vermogen: 2,2 W
- Energieverbruik: 2,2 W
- Energie-efficiëntielabel (EEL): E

## Afmetingen en gewicht van product

- Lengte: 30 cm

## Nominale waarden

- Nominale levensduur: 30.000 hr

## Technische specificaties

- Frequentie: 50-60 Hz
- EPREL-registratienummer: 387349
- Meetreferentie van lichtstroom: Sphere
- Flickerwaarde (PstLM): 0,1
- Line Frequency: 50 to 60 Hz
- Dimbaar: Nee
- Compatibiliteit met VSA: Netspanning
- Lampvoet: S14s

**Afmetingen en gewicht verpakking**

- EAN/UPC - product: 8719514263567
- Hoogte: 33,5 cm
- Nettogewicht: 0,1 kg
- Lengte: 3,3 cm
- Brutowicht: 0,13 kg
- Breedte: 5,1 cm



Publicatiedatum:  
2025-03-11  
Versie: 0.443

© 2025 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.