

# PHILIPS

Filamentlamp amber  
gradient 25W G120 E27

Led

1800K


250 lm

15.000 uur

Dimmen



8719514269613



## Een unieke lamp

Philips LED-lampen geven een schitterend, warmwit licht, gaan uitzonderlijk lang mee en zorgen onmiddellijk voor een grote energiebesparing. De lamp heeft een pure en elegante vormgeving en is de perfecte vervanging voor matte traditionele lampen.

### Light beyond illumination

- Vintagestijl, moderne LED-technologie

### LED-lamp van hoge kwaliteit die tientallen jaren meegaat

- Ontworpen voor uw oogcomfort

### Altijd mooi om te zien, zowel aan als uit

- Ziet er goed uit, aan én uit

# Kenmerken

## Moderne LED met een vintage look en feel

LED Classic-lampen zijn gebaseerd op de standaard energiebesparingstechnologie van LED's. Nu kunt u profiteren van een lamp in retrostijl die LED technologie combineert met een vintage design.

## Ontworpen voor uw oogcomfort



Harde verlichting is vermoeiend voor de ogen, te fel licht verblindt en te zacht licht flakkert. U kunt nu uw omgeving aangenaam verlichten met LED's die comfortabel zijn voor uw ogen en de perfecte sfeer in huis creëren.

## Ziet er goed uit, aan én uit



"Deze prachtige lamp met zichtbaar filament geeft stijl en nostalgie aan iedere kamer. Altijd mooi om te zien, aan én uit."

# Specificaties

## Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: niet-richtbare bol
- Fitting: E27
- Dimbaar: Ja
- Lampafwerking: Amber verloop
- Lampmateriaal: Glas

## Lampafmeting

- Hoogte: 17,8 cm
- Breedte: 12,5 cm

## Design en afwerking

- Materiaal: Glas

## Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 20.000
- Nominale levensduur: 15.000 hr

## Milieu

- Disposal of the product: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

**Lichtkenmerken**

- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 1800 K
- Nominale lichtstroom: 250 lm
- Opwarmtijd tot 60% licht: 0.5 s
- Kleurcode: 818 | CCT of 1800K
- Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom): 1800 K
- Lichtstroom: 250 lm
- Stroboscoopeffectwaarde (SVM): 0,4
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 55,00 lm/W

**Diversen**

- EyeComfort: Ja
- LED-innovaties: EyeComfort
- Extra functies: Dimbaar, Decoratief

**Andere eigenschappen**

- Rendement: 55 lm/W
- Conform EU RoHS-richtlijn: Ja

**Verpakkingsinformatie**

- EAN: 8719514269613
- EOC: 871951426961300
- Producttitel: LED classic 25W G120 E27 gradient D 1PF

**Vermogen**

- Vermogensfactor (fractie): 0.5

**Opgenomen vermogen**

- Arbeidsfactor: 0.5
- Spanning: 220-240 V
- Vermogen: 4,5 W
- Vermogensequivalent: 25 W
- Energieverbruik: 4,5 W

**Afmetingen en gewicht van product**

- Lengte: 17,8 cm

**Nominale waarden**

- Nominale levensduur: 15.000 hr

**Technische specificaties**

- Frequentie: 50-60 Hz
- Flickerwaarde (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 to 60 Hz
- Dimbaar: Ja
- Lampvoet: E27

**Afmetingen en gewicht verpakking**

- EAN/UPC - product: 8719514269613
- Nettogewicht: 0,1 kg
- Brutoweight: 0,2 kg
- Hoogte: 22,6 cm
- Lengte: 13 cm
- Breedte: 13 cm
- Materiaalnummer (12NC): 929002454101



Publicatiedatum:  
2024-09-08  
Versie: 0.108

© 2024 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.