

PHILIPS

Filamentlamp amber
25W G93 E27

Led

1800K

250 lm

15.000 uur

Dimmen



8719514315471



Ultramoderne LED- lamp voor in huis

LED-lampen van Philips geven prachtig, extra warm licht, gaan uitzonderlijk lang mee en zorgen onmiddellijk voor een grote energiebesparing. Dankzij de kleurtemperatuur die vergelijkbaar is met een vlam, is deze lamp ideaal voor het creëren van een gezellige sfeer.

Dimbaar extra warmwit licht

- Biedt een gezellige en warme sfeer in je kamer met extra warmwitte lampen, die je kunt dimmen om de juiste sfeer te creëren voor elk moment.

Altijd mooi om te zien, zowel aan als uit

- Ziet er goed uit, aan én uit

Kenmerken

Dimbaar extra warmwit licht



Creëer thuis de perfecte sfeer met extra warmwit licht. Je kiest precies hoeveel je jouw verlichting wilt dimmen in de Philips Hue app of zelfs met een eenvoudig spraakcommando.

Ziet er goed uit, aan én uit



"Deze prachtige lamp met zichtbaar filament geeft stijl en nostalgie aan iedere kamer. Altijd mooi om te zien, aan én uit. "

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: niet-richtbare bol
- Fitting: E27
- Dimbaar: Ja
- Lampafwerking: Amber
- Lampmateriaal: Glas

Lampafmeting

- Hoogte: 14,3 cm
- Breedte: 9,6 cm

Design en afwerking

- Materiaal: Glas

Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 20.000
- Nominale levensduur: 15.000 hr
- Omgevingstemperatuurbereik: -20 tot +45 °C

Milieu

- Disposal of the product: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 1800 K
- Nominale lichtstroom: 250 lm
- Opwarmtijd tot 60% licht: 0.5 s
- Kleurcode: 818 | CCT of 1800K
- Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom): 1800 K
- Lichtstroom: 250 lm
- Stroboscoopeffectwaarde (SVM): 0,4
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 62 lm/W

Diversen

- EyeComfort: Ja
- LED-innovaties: EyeComfort
- Extra functies: Dimbaar, Decoratief

Andere eigenschappen

- Rendement: 62 lm/W
- CE-markering: Ja
- Conform EU RoHS-richtlijn: Ja

Verpakkingsinformatie

- EAN: 8719514315471
- EOC: 871951431547100
- Producttitel: LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4

Vermogen

- Vermogensfactor (fractie): 0.7

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.7
- Spanning: 220-240 V
- Vermogen: 4 W
- Vermogensequivalent: 25 W
- Energieverbruik: 4 W

Afmetingen en gewicht van product

- Lengte: 14,3 cm

Nominale waarden

- Nominale levensduur: 15.000 hr

Technische specificaties

- Frequentie: 50-60 Hz
- Flickerwaarde (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 to 60 Hz
- Dimbaar: Alleen met specifieke dimmers
- Lampvoet: E27

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8719514315471
- Nettogewicht: 0,06 kg
- Brutoweight: 0,11 kg
- Hoogte: 18,2 cm
- Lengte: 10,2 cm
- Breedte: 13 cm
- Materiaalnummer (12NC): 929002983001



Publicatiedatum:
2024-09-08
Versie: 0.338

© 2024 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.