

PHILIPS

Filamentlamp helder
40W A60 E27

Ultra-efficiënt

4000 K

485 lm

50.000 uur

Light that's **easy**
on your eyes 



*Designed for the comfort of your eyes.
See below for more information.

8719514343740



Heldere LED- kaarlampen geven je huis een schitterende uitstraling

Ultramoderne LED-lamp voor de verlichting van dagelijkse binnenactiviteiten. Je bespaart onmiddellijk energiekosten en hoeft de lamp minder vaak te vervangen, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van jouw verlichting.

Kies voor een duurzame oplossing

- Beter voor uw portemonnee en de planeet
- Lamp met lange levensduur - gaat tot 50 jaar mee

Altijd mooi om te zien, zowel aan als uit

- Klassieke glas LED

Kenmerken

Energiebesparing tot wel 90%

LED-technologie bespaart tot 90% energie in vergelijking met een standaardlamp. Daardoor betaalt de lamp zichzelf terug en bespaart u jarenlang geld. Bovendien draagt de lamp bij aan een beter milieu.

Lamp met lange levensduur - gaat tot 50 jaar mee

Met een levensduur van maximaal 50.000 uur heb je minder gedoe, omdat de lampen minder vaak hoeven te worden vervangen en geniet je meer dan 50 jaar van mooi licht.

Glashelder design

De look waar je van houdt, de prestaties die je verwacht. Klassieke designs met helder glas die het prachtige sprankelende licht van traditionele gloeilampen nabootsen. Voor de perfecte vormgeving in je hele huis.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: Niet-richtbare lamp
- Fitting: E27
- Dimbaar: Nee

Lampafmeting

- Hoogte: 10,5 cm
- Breedte: 6 cm

Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 50.000
- Nominale levensduur: 50.000 hr

Milieu

- Disposal of the product: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 4000 K
- Nominale lichtstroom: 485 lm
- Opwarmtijd tot 60% licht: direct op volledige lichtsterkte
- Kleurcode: 840 | CCT of 4000K

Diversen

- EyeComfort: Ja
- LED-innovaties: UltraEfficient

Andere eigenschappen

- Rendement: 210 lm/W

Verpakkingsinformatie

- EAN: 8719514343740
- EOC: 871951434374000
- Producttitel: LED CLA 40W A60 E27 4000K CL EELA SRT4

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.4
- Spanning: 220-240 V
- Vermogen: 2,3 W
- Vermogensequivalent: 40 W
- Energie-efficiëntielabel (EEL): A

Afmetingen en gewicht van product

- Lengte: 10,5 cm

Technische specificaties

- Frequentie: 50-60 Hz
- EPREL-registratienummer: 1370028

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8719514343740
- Nettogewicht: 0,03 kg
- Brutogewicht: 0,05 kg
- Hoogte: 14,6 cm
- Lengte: 6,5 cm
- Breedte: 6,3 cm
- Materiaalnummer (12NC): 929003066501



Publicatiedatum:
2024-06-21
Versie: 0.223

© 2024 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com