

# PHILIPS

Fragrance wandlamp  
24W E27 zonder lamp

myGarden

Geen lamp

Antraciet

Waterbestendig



8719514385405



## Besparen in stijl

Ga voor buitenverlichting die lange zomeravonden verfraait met een warme gloed. Deze antracietkleurige Philips wandlamp straalt een warmwit energiebesparend licht uit en creëert mooie lichteffecten in twee richtingen op uw muur.

### Duurzame lichtoplossingen

- Extra lange levensduur
- Energiezuinig

### Geef uw tuin een vleugje design

- Kies voor een hedendaagse stijl
- Kies voor buitenwandlampen

### Sfeer en gemak gaan hand in hand

- Uitnodigende warmwitte gloed

### Speciale kenmerken

- Lichteffect in twee richtingen
- Weerbestendig



# Kenmerken

## Extra lange levensduur



Inclusief Philips lamp met zeer lange levensduur, tot wel 20.000 uur.

## Energiezuinig



Deze Philips verlichting bespaart energie in vergelijking met traditionele lichtbronnen. Zo bespaart u op uw energierekening en draagt u bij aan een beter milieu.


## Kies voor een hedendaagse stijl

Deze lamp is ontworpen in Europa en heeft een uniek ontwerp met de stijl van hedendaagse buitenlampen.

## Kies voor buitenwandlampen

Verfraai uw buitenruimte met deze buitenwandlamp, die bij uw voordeur of aan uw terrasmuren kan worden bevestigd.

## Uitnodigend warmwit licht



Philips Outdoor buitenverlichting levert met een kleurtemperatuur van 2700 Kelvin een prachtige warme en uitnodigende gloed. De lampen bieden ruim voldoende licht, zodat u uw buitenruimte ook in het donker kunt gebruiken zoals u maar wilt. Bovendien zorgen de lampen 's nachts voor een veilig gevoel.

## Lichteffect in twee richtingen

Lichteffect in twee richtingen voor algemene tuinverlichting.

## Weerbestendig



Deze Philips buitenlamp is speciaal voor vochtige buitenomgevingen ontworpen en is uitvoerig getest op waterbestendigheid. Het IP-niveau wordt aangegeven met twee cijfers: het eerste cijfer geeft het beschermingsniveau tegen stof aan en het tweede cijfer geeft de vochtbestendigheid aan. Deze lamp is met IP44 ontworpen: hij is spatwaterdicht en ideaal voor algemeen gebruik buitenshuis.

# Specificaties

## Design en afwerking

- Kleur: Antraciet
- Materiaal: Aluminium

## Milieu

- Disposal of the product: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

## Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Volledig weerbestendig: Ja

## Tuin

- Tuin: Tuin en terras

## Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Tuin en terras
- Stijl: Contemporary
- Type: Wandlampen
- EyeComfort: Nee
- Extra functies: Waterbestendig

#### Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 1,000 kg
- Hoogte: 11,3 cm
- Lengte: 29 cm
- Breedte: 12,4 cm

#### Service

- Garantie: 2 jaar

#### Technische specificaties

- Levensduur tot: 10.000 hr
- Netspanning: 50-60 Hz
- LED: Nee
- Energieklasse meegeleverde lichtbron: exclusief lamp
- Fittinghouder/lampfitting: E27
- Wattage meegeleverde lamp: -
- IP-classificatie: IP44
- Beschermingsklasse: Klasse I
- Aantal lichtbronnen: 1

#### Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8719514385405
- Nettogewicht: 1,1 kg
- Brutoweight: 1,3 kg
- Hoogte: 30,5 cm
- Lengte: 12,3 cm
- Breedte: 13,1 cm



Publicatiedatum:  
2025-02-02  
Versie: 0.275

© 2025 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.