

# PHILIPS

Mauve  
plafondverlichting, 16 W

Plafondlampen

2700 K

White

Sensor



8719514431843



## Lamp met bewegingssensor voor gemak en extra energiebesparing

Voor meer gemak en een lagere energierekening. De LED-plafondlamp met bewegingssensor van Philips schakelt eenvoudig in of uit via een sensor, zodat je kamers kunt verlaten en binnenlopen zonder de schakelaar aan te raken. Dankzij het grote detectiebereik en de LED-technologie voor direct licht is jouw verlichting alleen aan wanneer je deze nodig hebt.

### Gemakkelijk te ervaren

- Met de ingebouwde automatische bewegingssensor schakelt deze armatuur automatisch aan als er mensen langslopen.
- Eenvoudige installatie

### Prestaties

- Energiezuinig

# Kenmerken

## Geïntegreerde bewegingssensor Eenvoudige installatie

Eenvoudig te installeren. Bevestig of hang de lamp aan de muur of het

plafond, steek de stekker in het stopcontact en de lamp is klaar voor gebruik.

## Energiezuinig

Energiezuinig - en dat is goed voor uw portemonnee én voor het milieu.

# Specificaties

## Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen

## Design en afwerking

- Kleur: White
- Materiaal: Metaal, Kunststof

## Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 15.000

## Milieu

- Disposal of the product: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

## Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Draaibare spot: Nee
- Dimbaar met afstandsbediening: Nee
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Inclusief afstandsbediening: Nee

## Lichtkenmerken

- Kleurconsistentie: 6 SDCM
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Opwarmtijd tot 60% licht: <2

## Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Slaapkamer, Woonkamer, Eetkamer, Keuken, Thuis kantoor, Garage
- Stijl: Contemporary
- Type: Plafondlampen
- EyeComfort: Ja
- Extra functies: Sensor

## Andere eigenschappen

- Lampstroom: 140 mA
- Rendement: 106 lm/W

## Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,5 kg
- Hoogte: 7,2 cm
- Lengte: 32 cm
- Breedte: 32 cm

## Service

- Garantie: 5 jaar

## Technische specificaties

- Levensduur tot: 15.000 hr
- Diameter: 320 mm
- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 1700
- Lichtkleur: 2700
- Netspanning: 220-240 V AC
- Dimbare lamp: Nee
- LED: Ja
- IP-classificatie: IP20
- Beschermingsklasse: Klasse I

## Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8719514431843
- Nettogewicht: 0,48 kg
- Brutogewicht: 0,79 kg
- Hoogte: 34,2 cm
- Lengte: 8,2 cm
- Breedte: 34,2 cm



Publicatiedatum:  
2025-03-18  
Versie: 0.262

© 2025 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)