

PHILIPS

Spot 35W PAR16
GU10 x3

Led

3000 K

230 lm

15.000 uur



8719514474055



Heldere LED-verlichting

Philips LED-lampen bieden een uitstekende lichtkwaliteit, gaan bijzonder lang mee en besparen onmiddellijk veel energie.

Hoogwaardig licht

- Leer meer over licht

Kies een eenvoudige vervanging voor uw oude lampen

- Dezelfde vorm en formaat als de standaardgloeilamp

Kies voor een duurzame oplossing

- Beter voor uw portemonnee en de planeet

Kenmerken

Leer meer over licht



Kleurtemperatuur: licht kan verschillende kleurtemperaturen hebben, die worden aangeduid in kelvin (K). Lampen met een lage

kelvinwaarde produceren een warm, rustgevend licht, terwijl lampen met een hogere kelvinwaarde juist een koel, vitaliserend licht produceren. CRI: de kleurweergave-index (color rendering index – CRI) wordt gebruikt om het effect van een lichtbron op de kleurwaarneming te beschrijven. Natuurlijk zonlicht heeft een CRI van 100. De CRI van Philips LED-lampen is altijd hoger dan 80, wat verzekert dat kleuren levensecht en natuurlijk worden weergegeven.

Vervangt standaardgloeilampen

Deze energiebesparende LED-lamp heeft een fraai ontwerp en een vertrouwde vorm. De lamp is de perfecte duurzame vervanging voor traditionele gloeilampen.

Energiebesparing tot wel 90%

LED-technologie bespaart tot 90% energie in vergelijking met een standaardlamp. Daardoor betaalt de lamp zichzelf terug en bespaart u jarenlang geld. Bovendien draagt de lamp bij aan een beter milieu.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: GU10
- Fitting: GU10
- Type glas: Helder
- Lampafwerking: Helder
- Dimbaar: Nee
- Lampmateriaal: Kunststof

Lampafmeting

- Hoogte: 5,6 cm
- Breedte: 5 cm

Design en afwerking

- Materiaal: Kunststof

Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 30.000
- Nominale levensduur: 15.000 hr

Milieu

- Disposal of the product: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Lichtkenmerken

- Bundelhoek: 36 graden
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 3000 K
- Nominale lichtstroom: 230 lm
- Opwarmtijd tot 60% licht: direct op volledige lichtsterkte
- Kleurcode: 830 | CCT of 3000K

Andere eigenschappen

- Rendement: 76 lm/W

Verpakkingsinformatie

- EAN: 8719514474055
- EOC: 871951447405500
- Producttitel: LED 35W GU10 WH 230V 36D ND 3CT/6 DISC-A

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.4
- Spanning: 220-240 V
- Vermogen: 3 W
- Vermogensequivalent: 35 W
- Energie-efficiëntielabel (EEL): F

Afmetingen en gewicht van product

- Lengte: 5,6 cm

Nominale waarden

- Geschatte piekintensiteit: 530 cd

Technische specificaties

- Frequentie: 50-60 Hz
- EPREL-registratienummer: 1222068

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8719514474055
- Nettogewicht: 0,07 kg
- Brutogewicht: 0,11 kg
- Hoogte: 11,4 cm
- Lengte: 5,1 cm
- Breedte: 10,5 cm



Publicatiedatum:
2024-11-21
Versie: 0.56

© 2024 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.