

PHILIPS

Tyla sokkellamp/
padverlichting 1,2W

Armaturen voor
buitenverlichting

3000 K

Antraciet

Sensor; zonne-energie;
waterbestendig



8719514476936



Onze meest energie- efficiënte LED-lampen tot nu toe

Philips heeft een ultra-efficiënte LED-buitenlamp op zonne-energie ontwikkeld op basis van nieuwe technologie om de CO₂-uitstoot te verminderen, de hoeveelheid afval te verlagen en het energiegebruik terug te dringen. Met een verbazingwekkend lange levensduur van 50.000 uur gaat deze lamp 5 keer langer mee dan de andere Philips LED-buitenlampen. Precies wat er nodig is voor een duurzamere planeet.

Eenvoudige installatie

- Geen bedrading nodig

Duurzame lichtoplossingen

- Lange levensduur tot wel 50.000 uur
- Ultra Efficient Solar

Geavanceerde LED-lamp

- 5 jaar garantie op LED-systeem

Eersteklas kwaliteit

- Hoogwaardig aluminium en synthetische materialen

8719514476936

Speciaal ontworpen voor buitenshuis

- IP44 - weerbestendig

Speciale kenmerken

- Dubbele helderheid
- Bewegingssensor en dusk-to-dawn-sensor geïntegreerd

Kenmerken

Geen bedrading nodig

Deze lamp werkt volledig op zonne-energie. Er is geen bedrading nodig, waardoor je deze lamp eenvoudig kunt verplaatsen naar een andere plek in je tuin of buitenruimte.

Lange levensduur tot wel 50.000 uur



Betrouwbare LED-lampen van hoge kwaliteit gaan tot wel 50.000 uur mee. Daarom hoef je je jarenlang geen zorgen te maken over het onderhoud en kun je tegelijkertijd elke avond genieten van het perfecte tuinlicht.

Ultra Efficient Solar

Door het Philips Ultra Efficient Solar systeem bieden deze armaturen tot 40 uur lang licht met een volledig opgeladen batterij. Geniet elke avond van helder licht, zelfs bij slechte en bewolkte weersomstandigheden.

5 jaar garantie op LED-systeem



Naast de standaardgarantie van 2 jaar voor deze armatuur biedt Philips ook een garantie van 5 jaar op het LED-systeem (de LED-module en de driver).

Hoogwaardig aluminium en synthetische materialen

Deze Philips lamp is speciaal voor buiten gemaakt. Hij is duurzaam en heeft een lange levensduur, zodat hij je tuin elke nacht kan verlichten. Hij is gemaakt van hoogwaardig gegoten aluminium en synthetische materialen.

IP44 - weerbestendig



Deze Philips buitenlamp is speciaal voor vochtige buitenomgevingen ontworpen en is uitvoerig getest op waterbestendigheid. De IP44-classificatie betekent dat de lamp is gecertificeerd volgens die beschermingsklasse en dat deze bestand is tegen stof en opspattend water. De lamp is dus perfect voor algemeen gebruik buitenshuis.

Dubbele helderheid

Creëer een flexibele en aantrekkelijke sfeer met de dubbele helderheidsfunctie. Het licht dimt wanneer er niemand is en gaat automatisch weer helderder schijnen wanneer er mensen aanwezig zijn. Zo heb je altijd de juiste hoeveelheid licht.

Bewegingsensor en dusk-to-dawn-sensor geïntegreerd



Door de ingebouwde bewegingsensor worden deze lampen automatisch ingeschakeld wanneer je in het donker thuiskomt of wanneer er bezoekers arriveren. De unieke dusk-to-dawn-functie laat de lampen automatisch inschakelen wanneer het buiten donker wordt, perfect voor lange zomeravonden of om je gevoel van veiligheid te vergroten.

Specificaties

Design en afwerking

- Kleur: Antraciet
- Materiaal: Aluminium

Milieu

- Disposal of the product: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- 5 jaar garantie: Ja
- Draaibare spot: Nee
- Roest- en stofvrij: Ja
- Lichtbundels in twee richtingen: Nee
- click!FIX-bevestiging: Ja
- Dag/nacht-sensor: Ja
- Volledig weerbestendig: Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Bewegingssensor: Ja
- Zonne-energie: Ja
- Warmwit licht: Nee
- Middenstuk: Nee

Tuin

- Tuin: Tuin en terras

Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI): 80

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Tuin en terras
- Stijl: Contemporary
- Type: Sokkel-/padlampen
- EyeComfort: Nee
- LED-innovaties: UltraEfficient
- Extra functies: Sensor, Zonne-energie, Waterbestendig

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,82 kg
- Hoogte: 40 cm
- Lengte: 16 cm
- Breedte: 15,8 cm

Service

- Garantie: 2 jaar

Technische specificaties

- Levensduur tot: 50.000 hr
- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 250
- Lichtkleur: 3000
- Netspanning: 4 V
- Dimbare lamp: Nee
- Energieklasse meegeleverde lichtbron: A
- Maximaal vermogen vervangende lamp: 1.2 W
- IP-classificatie: IP44
- Beschermingsklasse: Klasse III
- Lichtbron vervangbaar: Nee

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8719514476936
- Nettogewicht: 0,77 kg
- Brutoweight: 1,22 kg
- Hoogte: 44 cm
- Lengte: 20 cm
- Breedte: 20 cm
- Materiaalnummer (12NC): 929003260401



Publicatiedatum:
2024-07-15
Versie: 0.370

© 2024 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.