

PHILIPS

Filament doorzichtig
40W G95 E27

Slimme LED

Slimme gekleurde lamp


Tot 470 lumen

Gemakkelijk te installeren

Bediening met app of stem



8720169165793



Bediening met app of stem

De slimme filament LED-lampen van Philips zijn ontworpen om gezien te worden. Zelfs als ze niet branden, zien ze er goed uit. Maar wacht maar tot je ze inschakelt! Deze dimbare, transparante lichtbollen vullen je ruimtes met miljoenen kleuren of wittinten, van gezellig tot koel licht. Geniet van de klassieke vintage uitstraling van gloeilampen, terwijl je profiteert van de energiebesparende voordelen van LED. En omdat deze lampen zijn voorzien van de connected WiZ technologie kun je ze eenvoudig bedienen met WiFi en de WiZ app, een afstandsbediening of je stem.

Eenvoudige installatie

- Gemakkelijk en rechtstreeks vanuit de doos te gebruiken

Slimme bediening

- Overall te bedienen via je smartphone.
- Spraakbediening met de Google Assistent, Alexa of Siri Shortcuts

Slimme functies

- Automatiseer je verlichting met timers
- Voorgeprogrammeerde welzijnsfuncties

Lichtinstellingen

- Miljoenen kleuren en dynamische lichtinstellingen
- Instelbaar warm- tot koelwit licht en voorgeprogrammeerde instellingen

Kenmerken

Gemakkelijk en rechtstreeks vanuit de doos te gebruiken



WiZ werkt met jouw eigen wifirouter, dus je hebt geen extra toegangspunt nodig. Draai je nieuwe lamp in, download de WiZ app en klaar ben je!

Overall je lampen bedienen

Bedien je WiZ lampen met je smartphone, waar je ook bent. Ben je vergeten je lampen uit te doen toen je van huis ging? Geen zorgen. De WiZ app is beschikbaar voor iOS en Android.

Spraakbediening

Bedien je lampen handsfree en gebruik je stem en de Google Assistent, Amazon Alexa of Siri Shortcuts. Met eenvoudige spraakopdrachten kun je lampen aan of uit doen, feller zetten of dimmen, van kleur veranderen en aangepaste lichtscènes instellen.

Automatiseer je verlichting met timers

Automatiseer je lampen zodat ze zich aanpassen aan je dagelijkse of wekelijkse gewoontes. Gebruik timers om het licht aan te doen voordat je thuiskomt en het uit te laten als je het niet nodig hebt.

Voorgeprogrammeerde welzijnsfuncties

Met de voorgeprogrammeerde welzijnsfuncties in de WiZ app geniet je de hele dag van licht dat het beste past bij jouw 24-uursritme. WiZ geeft je helder daglicht voor extra energie of een betere concentratie. Zacht warmwit licht helpt je juist ontspannen of beter te slapen.

Miljoenen kleuren en dynamische lichtinstellingen

Kies uit een palet van miljoenen kleuren licht om een geweldige sfeer in je huis te brengen. Geniet van de subtiele verschillen van de dynamische lichteffecten om je heen

Instelbaar warm- tot koelwit licht en voorgeprogrammeerde instellingen



Kies uit een grote reeks wittinten, van koelwit dat je energie geeft tot zacht warmwit licht, of selecteer een van de voorgeprogrammeerde instellingen zoals Concentreren of Ontspannen. Er is altijd wel een instelling die het best past bij wat je doet.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: G95
- Fitting: E27
- Technologie: Slimme wifi
- Type glas: Helder
- Dimbaar: Draadloos dimmen

Lampafmeting

- Hoogte: 14,2 cm
- Gewicht: 0,065 kg
- Breedte: 9,5 cm

Duurzaamheid

- Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/dag): 15 jaar
- Lumenbehoudfactor: 70%
- Aantal schakelcycli: 20.000
- Nominale levensduur: 15.000 hr

Lichtkenmerken

- Kleurconsistentie: 6 SDCM
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2200-6500 (RGB) K
- Lichtkleurcategorie: Alle kleuren
- Nominale lichtstroom: 470 lm
- Opstarttijd: <0.5 s
- Opwarmtijd tot 60% licht: direct op volledige lichtsterkte

Diversen

- EyeComfort: Ja

Andere eigenschappen

- Lampstroom: 47 mA
- Rendement: 74 lm/W

Verpakkingsinformatie

- EAN: 8720169165793
- EOC: 872016916579300
- Producttitel: PHI WFB 40W G95 E27 822-65 RGB CL 1PF/6

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.5
- Spanning: 220-240 V
- Vermogen: 6,3 W
- Vermogensequivalent: 40 W
- Energie-efficiëntielabel (EEL): G

Afmetingen en gewicht van product

- Lengte: 14,2 cm

Nominale waarden

- Nominale levensduur: 15.000 hr
- Nominale lichtstroom: 470 lm
- Nominale vermogen: 6.3 W

Technische specificaties

- Frequentie: 50-60 Hz
- EPREL-registratienummer: 1901107
- Meetreferentie van lichtstroom: Sphere

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8720169165793
- Nettogewicht: 0,07 kg
- Brutoweight: 0,14 kg
- Hoogte: 18,5 cm
- Lengte: 10,5 cm
- Breedte: 10,5 cm



Publicatiedatum:
2025-02-11
Versie: 0.400

© 2025 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.