

# PHILIPS

Capsule 40 W  
Capsule GY6.35

Led

2700 K

470 lm

15.000 uur

Dimmen



8720169171046



## Ervaar warmwitte LED-verlichting

Philips LED-lampen geven schitterend, warmwit licht, gaan uitzonderlijk lang mee en zorgen onmiddellijk voor een grote energiebesparing. Deze lamp is de perfecte vervanging voor matte traditionele lampen.

### Hoogwaardig licht

- Warmwit licht dat echt op gloeilamplicht lijkt

### Kies voor een duurzame oplossing

- Energiebesparing tot wel 80%

### Creëer het juiste licht voor uw woning

- Een eenvoudige LED voor dagelijks gebruik

# Kenmerken

## Warmwit licht dat op gloeilamplicht lijkt



Deze lamp heeft een kleurtemperatuur van 2700 K en geeft een warme, rustgevende sfeer, perfect voor ontspannen. Dit licht van 2700 K is

ideaal voor het ontwerpen van woningverlichting

## Energiebesparing tot wel 80%



Profiteer van de energiebesparing van LED's zonder toegevingen te doen aan de lichtkwaliteit. Bespaar meteen meer dan 80% energie door uw bestaande gloei- of halogeenlampen te vervangen

## Een eenvoudige LED voor dagelijks gebruik

De Philips LED voor alledag is de perfecte lamp voor jouw basisbehoeften voor verlichting. Hij levert het mooie licht en de betrouwbare prestaties die je van een Philips LED verwacht voor een betaalbare prijs.

# Specificaties

## Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: Niet-richtbare capsulelamp
- Fitting: GY6.35
- Type glas: Mat
- Dimbaar: Alleen met specifieke dimmers
- Lampafwerking: Mat
- Bulb Material: Kunststof

## Lampafmeting

- Hoogte: 5 cm
- Breedte: 1,8 cm

## Design en afwerking

- Materiaal: Kunststof

## Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 50.000
- Nominale levensduur: 15.000 hr
- Bereik omgevingstemperatuur: -20 tot +45 °C

## Milieu

- Disposal of the product: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

## Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2700 K
- Nominale lichtstroom: 470 lm
- Opwarmtijd tot 60% licht: 0.5 s
- Kleurcode: 827 | CCT of 2700K
- Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.): 2700 K
- Lichtstroom: 470 lm
- Stroboscoopeffectwaarde (SVM): 1
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 111 lm/W

**Diversen**

- EyeComfort: Ja
- LED-innovaties: EyeComfort
- Extra functies: Dimbaar

**Andere eigenschappen**

- Rendement: 111 lm/W
- CE-markering: Ja
- Conform EU RoHS-richtlijn: Ja

**Verpakkingsinformatie**

- EAN: 8720169171046
- EOC: 872016917104600
- Producttitel: LED 40W GY6.35 WW 12V D SRT6

**Vermogen**

- Vermogensfactor (fractie): 0.9

**Opgenomen vermogen**

- Arbeidsfactor: 0.9
- Spanning: AC Electronic 12 V
- Vermogen: 4,2 W
- Vermogensequivalent: 40 W
- Energieverbruik: 4,2 W
- Energie-efficiëntielabel (EEL): F

**Afmetingen en gewicht van product**

- Lengte: 5 cm

**Technische specificaties**

- Frequentie: - Hz
- EPREL-registratienummer: 1403030
- Meetreferentie van lichtstroom: Sphere
- Flickerwaarde (PstLM): 0,4
- Dimbaar: Alleen met specifieke dimmers
- Lampvoet: GY6.35

**Afmetingen en gewicht verpakking**

- EAN/UPC - product: 8720169171046
- Nettogewicht: 0,01 kg
- Brutoweight: 0,04 kg
- Hoogte: 12,7 cm
- Lengte: 2,5 cm
- Breedte: 6,3 cm



Publicatiedatum:  
2025-01-13  
Versie: 0.285

© 2025 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.