

# PHILIPS

Filamentlamp mat  
60W A60 E27

Ultra-efficiënt

2700 K

840 lm

50.000 uur



8720169187696



## Heldere LED-verlichting met uitstekende lichtkwaliteit

Philips LED-lamp voor de verlichting van dagelijkse binnenactiviteiten. Je bespaart onmiddellijk energiekosten en hoeft de lamp minder vaak te vervangen, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van jouw verlichting.

### Hoogwaardig licht

- Ontworpen voor uw oogcomfort

### Kies voor een duurzame oplossing

- Beter voor uw portemonnee en de planeet
- Lamp met lange levensduur - gaat tot 50 jaar mee

# Kenmerken

**Zachte LED's, aangenaam voor de ogen**



Harde verlichting is vermoeiend voor de ogen. Te fel licht is verblindend. Te zacht licht geeft flikkering. U kunt nu uw omgeving aangenaam verlichten met LED's die comfortabel zijn voor uw ogen en de perfecte sfeer in huis creëren.

**Lamp met lange levensduur - gaat tot 50 jaar mee**

Met een levensduur van maximaal 50.000 uur heb je minder gedoe, omdat de lampen minder vaak hoeven te worden vervangen en geniet je meer dan 50 jaar van mooi licht.

**Energiebesparing tot wel 90%**

LED-technologie bespaart tot 90% energie in vergelijking met een standaardlamp. Daardoor betaalt de lamp zichzelf terug en bespaart u jarenlang geld. Bovendien draagt de lamp bij aan een beter milieu.

# Specificaties

## Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: Niet-richtbare lamp
- Fitting: E27
- Type glas: Mat
- Lampafwerking: Mat
- Dimbaar: Nee
- Lampmateriaal: Glas

## Lampafmeting

- Hoogte: 10,4 cm
- Breedte: 6 cm

## Design en afwerking

- Materiaal: Glas

## Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 50.000
- Nominale levensduur: 50.000 hr

## Milieu

- Disposal of the product: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

## Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2700 K
- Nominale lichtstroom: 840 lm
- Opwarmtijd tot 60% licht: direct op volledige lichtsterkte
- Kleurcode: 827 | CCT of 2700K

## Diversen

- EyeComfort: Ja
- LED-innovaties: UltraEfficient, EyeComfort

## Andere eigenschappen

- Rendement: 210 lm/W

## Verpakkingsinformatie

- EAN: 8720169187696
- EOC: 872016918769600
- Producttitel: LED CLA 60W A60 E27 2700K FR UE SRT4

## Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.4
- Spanning: AC 220-240 V
- Vermogen: 4 W
- Vermogensequivalent: 60 W
- Energie-efficiëntielabel (EEL): A

## Afmetingen en gewicht van product

- Lengte: 10,4 cm

#### Technische specificaties

- Frequentie: 50-60 Hz
- EPREL-registratienummer: 1442611

#### Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8720169187696
- Nettogewicht: 0,03 kg
- Brutoweight: 0,05 kg
- Hoogte: 14,6 cm
- Lengte: 6,5 cm
- Breedte: 6,3 cm
- Materiaalnummer (12NC):  
929003623701



Publicatiedatum:  
2024-05-31  
Versie: 0.407

© 2024 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.