

PHILIPS

Lamp 60W A60 E27
x3

Slimme LED

Slimme gekleurde lamp

Tot 806 lumen

Gemakkelijk te installeren

Bediening met app of stem



8720169204423



Slimme verlichting voor het dagelijkse leven

LED-lampen van Philips bieden een eenvoudige oplossing om de juiste kleur te kiezen voor de door jou gewenste toepassing. Ze zijn ontworpen om prachtig licht te geven, met een uitzonderlijk lange levensduur en directe, aanzienlijke energiebesparingen. Met het pure en elegante ontwerp is deze lamp de perfecte vervanging van je traditionele lampen.

Eenvoudige installatie

- Gemakkelijk en rechtstreeks vanuit de doos te gebruiken

Slimme bediening

- Overall te bedienen via je smartphone.
- Gebruik je stem voor handsfree bediening

Slimme functies

- Voorgeprogrammeerde welzijnsfuncties
- Automatiseer je verlichting met timers

Lichtinstellingen

- Miljoenen kleuren en dynamische lichtinstellingen
- Instelbaar warm- tot koelwit licht en voorgeprogrammeerde instellingen

Kenmerken

Gemakkelijk en rechtstreeks vanuit de doos te gebruiken



WiZ werkt met jouw eigen wifirouter, dus je hebt geen extra toegangspunt nodig. Draai je nieuwe lamp in, download de WiZ app en klaar ben je!

Overal je lampen bedienen



Bedien je WiZ lampen met je smartphone, waar je ook bent. Ben je vergeten je lampen uit te doen toen je van huis ging? Geen probleem. De WiZ app is beschikbaar voor iOS en Android.

Gebruik je stem voor handsfree bediening




Bedien je lampen met je stem, schakel eenvoudig integratie met Google, Alexa in en voeg toe aan je Siri-snelkoppelingen.

Voorgeprogrammeerde welzijnsfuncties


Met de voorgeprogrammeerde welzijnsfuncties in de WiZ app geniet je de hele dag van licht dat het beste past bij jouw 24-uursritme. WiZ geeft je helder daglicht voor extra energie of een betere concentratie. Zacht warmwit licht helpt je juist ontspannen of beter te slapen.

Automatiseer je verlichting met timers



Automatiseer je lampen zodat ze zich aanpassen aan je dagelijkse of wekelijkse routines. Gebruik timers om het licht aan te doen voordat je thuiskomt en uit te laten als je het niet nodig hebt.

Miljoenen kleuren en dynamische lichtinstellingen



Kies uit een palet van miljoenen kleuren licht om een geweldige sfeer in je huis te brengen. Geniet van de subtiele verschillen van de dynamische lichteffecten om je heen.

Instelbaar warm- tot koelwit licht en voorgeprogrammeerde instellingen



Kies uit een grote reeks wittinten, van koelwit dat je energie geeft tot zacht warmwit licht, of selecteer een van de voorgeprogrammeerde instellingen zoals Concentreren of Ontspannen. Er is altijd wel een instelling die het best past bij wat je doet.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: A60
- Fitting: E27
- Technologie: Slimme wifi
- Type glas: Mat
- Dimbaar: Draadloos dimmen

Lampafmeting

- Hoogte: 12,2 cm
- Gewicht: 0,195 kg
- Breedte: 6 cm

Duurzaamheid

- Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/dag): 25 jaar
- Lumenbehoudfactor: 70%
- Aantal schakelcycli: 50.000
- Nominale levensduur: 25.000 hr

Lichtkenmerken

- Kleurconsistentie: 6 SDCM
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2200-6500 K
- Lichtkleurcategorie: Alle kleuren
- Nominale lichtstroom: 806 lm
- Opstarttijd: <0.5 s
- Opwarmtijd tot 60% licht: direct op volledige lichtsterkte

Diversen

- EyeComfort: Ja

Andere eigenschappen

- Lampstroom: 65 mA
- Rendement: 94 lm/W

Verpakkingsinformatie

- EAN: 8720169204423
- EOC: 872016920442300
- Producttitel: PHI WFB 60W A60 E27 822-65 RGB 3CT6

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.5
- Spanning: 220-240 V
- Vermogen: 8,5 W
- Vermogensequivalent: 60 W
- Energie-efficiëntielabel (EEL): F

Afmetingen en gewicht van product

- Lengte: 12,2 cm

Nominale waarden

- Nominale levensduur: 25.000 hr
- Nominale lichtstroom: 806 lm
- Nominaal vermogen: 8.5 W

Technische specificaties

- Frequentie: 50-60 Hz
- EPREL-registratienummer: 1877826
- Meetreferentie van lichtstroom: Sphere

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8720169204423
- Nettogewicht: 0,15 kg
- Brutoweight: 0,27 kg
- Hoogte: 15,5 cm
- Lengte: 8,5 cm
- Breedte: 18 cm



Publicatiedatum:
2025-02-02
Versie: 0.331

© 2025 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.