

# PHILIPS

Kaarslamp 40W C37  
E14 x3

Slimme LED

Dimbaar wit licht, slimme lamp

Tot 470 lumen

Gemakkelijk te installeren

Bediening met app of stem



8720169210332



## Slimme verlichting voor het dagelijkse leven

Combineer je lampen met kleine E14-fitting met een WiZ kaarslamp en kies elke gewenste tint van warm- of koelwit licht. Gebruik de WiZ app of je stem om de verlichting te dimmen of feller te zetten, of gebruik voorgeprogrammeerde lichtinstellingen op Wi-Fi-setups.

### Eenvoudige installatie

- Gemakkelijk en rechtstreeks vanuit de doos te gebruiken

### Slimme bediening

- Overall te bedienen via je smartphone.
- Gebruik je stem voor handsfree bediening

### Slimme functies

- Slim dimmen via de app, je stem of een dimmer
- Voorgeprogrammeerde welzijnsfuncties
- Automatiseer je verlichting met timers

### Lichtinstellingen

- Instelbaar warm- tot koelwit licht en voorgeprogrammeerde instellingen

# Kenmerken

## Gemakkelijk en rechtstreeks vanuit de doos te gebruiken



WiZ werkt met jouw eigen wifirouter, dus je hebt geen extra toegangspunt nodig. Draai je nieuwe lamp in, download de WiZ app en klaar ben je!

## Overal je lampen bedienen



Bedien je WiZ lampen met je smartphone, waar je ook bent. Ben je vergeten je lampen uit te doen toen je van huis ging? Geen probleem. De WiZ app is beschikbaar voor iOS en Android.

## Gebruik je stem voor handsfree bediening



Bedien je lampen met je stem, schakel eenvoudig integratie met Google, Alexa in en voeg toe aan je Siri-snelkoppelingen.


## Slim dimmen

Dim je lampen tot elk helderheidsniveau dat je wil met behulp van je smartphone, de WiZmote of je stem. Een dure dimmer installeren is niet nodig.

## Voorgeprogrammeerde welzijnsfuncties

Met de voorgeprogrammeerde welzijnsfuncties in de WiZ app geniet je de hele dag van licht dat het beste past bij jouw 24-uursritme. WiZ geeft je helder daglicht voor extra energie of een betere concentratie. Zacht warmwit licht helpt je juist ontspannen of beter te slapen.

## Automatiseer je verlichting met timers



Automatiseer je lampen zodat ze zich aanpassen aan je dagelijkse of wekelijkse routines. Gebruik timers om het licht aan te doen voordat je thuiskomt en uit te laten als je het niet nodig hebt.

## Instelbaar warm- tot koelwit licht en voorgeprogrammeerde instellingen



Kies uit een grote reeks wittinten, van koelwit dat je energie geeft tot zacht warmwit licht, of selecteer een van de voorgeprogrammeerde instellingen zoals Concentreren of Ontspannen. Er is altijd wel een instelling die het best past bij wat je doet.

# Specificaties

## Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: C37
- Fitting: E14
- Technologie: Slimme wifi
- Type glas: Mat
- Dimbaar: Draadloos dimmen

## Lampafmeting

- Hoogte: 11,6 cm
- Gewicht: 0,135 kg
- Breedte: 3,9 cm

## Duurzaamheid

- Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/dag): 15 jaar
- Lumenbehoudfactor: 70%
- Aantal schakelcycli: 50.000
- Nominale levensduur: 15.000 hr

## Lichtkenmerken

- Kleurconsistentie: 6 SDCM
- Kleurweergave-index (CRI): 90
- Kleurtemperatuur: 2700-6500 K
- Lichtkleurcategorie: Instelbaar wit
- Nominale lichtstroom: 470 lm
- Opstarttijd: <0.5 s
- Opwarmtijd tot 60% licht: direct op volledige lichtsterkte

## Diversen

- EyeComfort: Ja

## Andere eigenschappen

- Lampstroom: 40 mA
- Rendement: 95 lm/W

## Verpakkingsinformatie

- EAN: 8720169210332
- EOC: 872016921033200
- Producttitel: PHI WFB 40W C37 E14 927-65 TW 3CT6

## Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.51
- Spanning: 220-240 V
- Vermogen: 4,9 W
- Vermogensequivalent: 40 W
- Energie-efficiëntielabel (EEL): F

## Afmetingen en gewicht van product

- Lengte: 11,6 cm

## Nominale waarden

- Nominale levensduur: 15.000 hr
- Nominale lichtstroom: 470 lm
- Nominale vermogen: 4.9 W

## Technische specificaties

- Frequentie: 50-60 Hz
- EPREL-registratienummer: 1901101
- Meetreferentie van lichtstroom: Sphere

## Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8720169210332
- Nettogewicht: 0,41 kg
- Brutoweight: 0,49 kg
- Hoogte: 15,5 cm
- Lengte: 7 cm
- Breedte: 14 cm



Publicatiedatum:  
2025-02-02  
Versie: 0.327

© 2025 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.