

PHILIPS

Petronia wandlamp
3,8W

Armaturen voor
buitenverlichting

2700 K

Antraciet

Sensor; waterbestendig



8720169263734



Geniet op een duurzame manier van een prachtig verlichte tuin

De Philips Petronia LED muurlamp voor buiten in antracietgrijs heeft een lichtpaneel in een duurzame behuizing van gegoten aluminium en een bewegingssensor. Deze Ultra Efficient buitenlampen maken gebruik van baanbrekende nieuwe technologie om de CO₂-uitstoot te verminderen, de hoeveelheid afval te verlagen en het energiegebruik terug te dringen.

Duurzame lichtoplossingen

- Lange levensduur tot wel 50.000 uur
- Ultra-efficiënt
- Energiebesparing tot wel 80%

Geavanceerde LED-lamp

- 5 jaar garantie op LED-systeem

Speciaal ontworpen voor buitenshuis

- IP44 - weerbestendig

8720169263734

Speciale kenmerken

- Bewegingssensor voor gemak en gemoedsrust

Hoogwaardig licht

- Warmwit licht 2700 K


Kenmerken

Lange levensduur tot wel 50.000 uur



Betrouwbare LED-lampen van hoge kwaliteit gaan tot wel 50.000 uur mee. Daarom hoef je je jarenlang geen zorgen te maken over het onderhoud en kun je tegelijkertijd elke avond genieten van het perfecte tuinlicht.

Ultra-efficiënt



Verbruikt ten minste 50% minder energie in vergelijking met gelijksoortige, standaard LED-lampen van Philips.

Energiebesparing tot wel 80%



LED-lampen leveren een besparing op van tot wel 80 procent, vergeleken met traditionele verlichting met dezelfde lichtopbrengst. Wanneer u een Philips LED-lamp koopt, bespaart u meteen geld. Elke keer dat u een traditionele lichtbron vervangt door een LED-lamp, ziet u dat meteen terug in een lagere energierekening.

5 jaar garantie op LED-systeem



Naast de standaardgarantie van 2 jaar voor deze armatuur biedt Philips ook een garantie van 5 jaar op het LED-systeem (de LED-module en de driver).

IP44 - weerbestendig




Deze Philips buitenlamp is speciaal voor vochtige buitenomgevingen ontworpen en is uitvoerig getest op waterbestendigheid. De IP44-classificatie betekent dat de lamp is gecertificeerd volgens die beschermingsklasse en dat deze bestand is tegen stof en opspattend water. De lamp is dus perfect voor algemeen gebruik buitenshuis.

Bewegingssensor voor gemak en gemoedsrust



De meegeleverde bewegingssensor verwelkomt je bij thuiskomst en laat weten of er bezoek aankomt.

Warmwit licht 2700 K

Wist je dat verschillende tinten wit licht worden bepaald door verschillende kleurtemperaturen, die worden gemeten in Kelvin (K)? Lagere kleurtemperaturen geven een warm en gezellig wit licht, terwijl de hogere kleurtemperaturen een koel en energiek licht produceren. Deze

armatuur geeft warm, ontspannen licht op 2700 K.

Specificaties

Design en afwerking

- Kleur: Antraciet
- Materiaal: Aluminium

Milieu

- Disposal of the product: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- 5 jaar garantie: Ja
- Draaibare spot: Nee
- Roest- en stofvrij: Ja
- Lichtbundels in twee richtingen: Nee
- Dag/nacht-sensor: Ja
- Volledig weerbestendig: Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Bewegingssensor: Ja
- Zonne-energie: Nee
- Warmwit licht: Ja
- Middenstuk: Nee

Tuin

- Tuin: Tuin en terras

Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI): 80

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Tuin en terras
- Stijl: Contemporary
- Type: Wandlampen
- EyeComfort: Nee
- LED-innovaties: UltraEfficient
- Extra functies: Sensor, Waterbestendig

Opgenomen vermogen

- Vermogen: 4,3 W

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,66 kg
- Hoogte: 23 cm
- Lengte: 19 cm
- Breedte: 6 cm

Service

- Garantie: 5 jaar

Technische specificaties

- Levensduur tot: 50.000 hr
- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 800
- Lichtkleur: 2700
- Netspanning: 220-240 V AC
- Dimbare lamp: Nee
- Energieklasse meegeleverde lichtbron: B
- Maximaal vermogen vervangende lamp: 3.8 W
- IP-classificatie: IP44
- Beschermingsklasse: Klasse II
- Lichtbron vervangbaar: Ja

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8720169263734
- Nettogewicht: 0,66 kg
- Brutoweight: 0,79 kg
- Hoogte: 24 cm
- Lengte: 7 cm
- Breedte: 19,5 cm



Publicatiedatum:
2025-03-27
Versie: 0.301

© 2025 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.