

PHILIPS

Ulyzo wandlamp
12W

Armaturen voor
buitenverlichting

2700 K

Zwart

Waterbestendig

8720169266797



Geniet van een prachtig verlichte tuin

Deze buitenlamp is ontworpen op basis van de laatste trends en levensstijlen om de sfeer te creëren die je altijd al hebt gewild. Verkrijgbaar in warmwit licht.

Geavanceerde LED-lamp

- LED-lamp van topkwaliteit

Eersteklas kwaliteit

- Hoogwaardige onderdelen

Speciaal ontworpen voor buitenshuis

- IP44 - weerbestendig

Hoogwaardig licht

- Warmwit licht 2700 K

Kenmerken

LED-lamp van topkwaliteit

De LED-lamp die bij deze Philips lamp wordt geleverd, is een unieke door Philips ontwikkelde oplossing. De lamp kan onmiddellijk worden ingeschakeld, biedt een optimale lichtopbrengst en brengt levendige kleuren in uw huis.

Hoogwaardige onderdelen


Deze Philips buitenlamp is gemaakt van hoogwaardige materialen met een superieure afwerking. Dit zorgt voor een solide en duurzaam product dat bestand is tegen corrosie en vlekken in alle weersomstandigheden

IP44 - weerbestendig



Deze Philips buitenlamp is speciaal voor vochtige buitenomgevingen ontworpen en is uitvoerig getest op waterbestendigheid. De IP44-classificatie betekent dat de lamp is gecertificeerd volgens die beschermingsklasse en dat deze bestand is tegen stof en opspattend water. De lamp is dus perfect voor algemeen gebruik buitenshuis.

Warmwit licht 2700 K



Wist je dat verschillende tinten wit licht worden bepaald door verschillende kleurtemperaturen, die worden gemeten in Kelvin (K)? Lagere kleurtemperaturen geven een warm en gezellig wit licht, terwijl de hogere kleurtemperaturen een koel en energiek licht produceren. Deze armatuur geeft warm, ontspannen licht op 2700 K.

Specificaties

Design en afwerking

- Kleur: Zwart
- Materiaal: Aluminium

Milieu

- Disposal of the product: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- 5 jaar garantie: Ja
- Draaibare spot: Nee
- Roest- en stofvrij: Ja
- Lichtbundels in twee richtingen: Nee
- Volledig weerbestendig: Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Bewegingssensor: Nee
- Zonne-energie: Nee
- Warmwit licht: Ja
- Middenstuk: Nee

Tuin

- Tuin: Tuin en terras

Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI): 80

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Tuin en terras
- Stijl: Contemporary
- Type: Wandlampen
- EyeComfort: Nee
- Extra functies: Waterbestendig

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 1,9 kg
- Hoogte: 28 cm
- Lengte: 15,3 cm
- Breedte: 13 cm

Service

- Garantie: 2 jaar

Technische specificaties

- Levensduur tot: 25.000 hr
- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 1500
- Lichtkleur: 2700 K
- Netspanning: 220-240 V
- Dimbare lamp: Nee
- Energieklasse meegeleverde lichtbron: E
- Maximaal vermogen vervangende lamp: 12 W
- IP-classificatie: IP44
- Beschermingsklasse: Klasse I
- Lichtbron vervangbaar: Ja

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8720169266797
- Nettogewicht: 1,9 kg
- Bruto gewicht: 2,28 kg
- Hoogte: 30,5 cm
- Lengte: 15,6 cm
- Breedte: 18 cm
- Materiaalnummer (12NC): 929003363201



Publicatiedatum:
2024-09-17
Versie: 0.274

© 2024 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.