

# PHILIPS

Filamentlamp mat  
60W A60 E27 x2

Led

2700 K

840 lm

50.000 uur



8720169275072



## Heldere LED-verlichting met uitstekende lichtkwaliteit

Philips LED-lamp voor de verlichting van dagelijkse binnenactiviteiten. Je bespaart onmiddellijk energiekosten en hoeft de lamp minder vaak te vervangen, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van jouw verlichting.

### Hoogwaardig licht

- Ontworpen voor uw oogcomfort

### Kies voor een duurzame oplossing

- Bespaart tot wel 90% energie
- Lamp met lange levensduur - gaat tot 50 jaar mee

# Kenmerken

## Ontworpen voor het comfort van je ogen



Harde verlichting is vermoeiend voor de ogen. Te fel licht is verblindend. Te zacht licht geeft flikkering. U kunt nu uw omgeving aangenaam verlichten met LED's die comfortabel zijn voor uw ogen en de perfecte sfeer in huis creëren.

## Bespaart tot wel 90% energie



Profiteer van de energiebesparing van LED zonder in te leveren op lichtkwaliteit. Bespaar meteen tot wel 90% energie door je bestaande gloei- of halogeenlampen te vervangen.

## Lamp met lange levensduur - gaat tot 50 jaar mee



Met een levensduur van maximaal 50.000 uur heb je minder gedoe, omdat de lampen minder vaak hoeven te worden vervangen en geniet je meer dan 50 jaar van mooi licht.

# Specificaties

## Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: Niet-richtbare lamp
- Fitting: E27
- Lampafwerking: Mat
- Dimbaar: Nee
- Lampmateriaal: Glas

## Lampafmeting

- Hoogte: 10,4 cm
- Breedte: 6 cm

## Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 50.000
- Nominale levensduur: 50.000 hr

## Milieu

- Disposal of the product: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

## Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2700 K
- Nominale lichtstroom: 840 lm
- Kleurcode: 827 | CCT of 2700K

## Diversen

- EyeComfort: Ja
- LED-innovaties: EyeComfort

## Andere eigenschappen

- Rendement: 210 lm/W

## Verpakkingsinformatie

- EAN: 8720169275072
- EOC: 872016927507200
- Producttitel: LED CLA 60W A60 E27 2700K FR UE 2PF/SRT

## Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.4
- Spanning: AC 220-240 V
- Vermogen: 4 W
- Vermogensequivalent: 60 W

## Afmetingen en gewicht van product

- Lengte: 10,4 cm

### Technische specificaties

- Frequentie: 50-60 Hz

### Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8720169275072
- Nettogewicht: 0,07 kg
- Brutoweight: 0,13 kg
- Hoogte: 14,6 cm
- Lengte: 6,6 cm
- Breedte: 13,1 cm



Publicatiedatum:  
2025-03-10  
Versie: 0.327

© 2025 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.