

PHILIPS

Spot 50 W PAR16
GU10

Slimme LED

Instelbaar wit licht, slimme lamp

Tot 345 lumen

Eenvoudig te installeren

Bediening met app of stem



8720169296787



Slimme verlichting voor jouw dagelijkse leven

Zet jouw comfort en welzijn in de spotlights! Deze slimme spots hebben de standaard GU10-vorm waar je al bekend mee bent, maar de echte glazen lenzen zorgen voor een extra vleugje elegantie. Daarnaast bieden ze je iets dat allesbehalve standaard is: instelbaar wit licht voor al je voorkeuren en activiteiten. Stel koelwit licht in wanneer je dingen gedaan moet krijgen, of gezellig warmwit licht wanneer je wilt ontspannen; wat je maar wilt om je beste, meest comfortabele leven thuis te leiden. Dit alles plus bediening via je stem, de WiZ-afstandsbediening of de WiZ-app, of je nu thuis bent of niet. Philips Smart GU10-spots maken verbinding via je bestaande Wi-Fi. Er is geen extra hardware, netwerk of installatie nodig.

Eenvoudige installatie

- Gemakkelijk en rechtstreeks vanuit de doos te gebruiken

Slimme bediening

- Overall te bedienen via je smartphone.

Slimme functies

- Automatiseer je verlichting met timers
- Automatiseer je lampen. Werkt met Connected by WiZ producten

Lichtinstellingen


- Miljoenen kleuren en dynamische lichtinstellingen
- Koelwit licht

Vormfactor

- Gelijkmatige lichtverdeling

Kenmerken

Gemakkelijk en rechtstreeks vanuit de doos te gebruiken




WiZ werkt met jouw eigen wifirouter, dus je hebt geen extra toegangspunt nodig. Draai je nieuwe lamp in, download de WiZ app en klaar ben je!

Overall je lampen bedienen



Bedien je WiZ lampen met je smartphone, waar je ook bent. Ben je vergeten je lampen uit te doen toen je van huis ging? Geen probleem. De WiZ app is beschikbaar voor iOS en Android.

Automatiseer je verlichting met timers



Automatiseer je lampen zodat ze zich aanpassen aan je dagelijkse of wekelijkse routines. Gebruik timers om het licht aan te doen voordat je thuiskomt en uit te laten als je het niet nodig hebt.

Automatiseer je verlichting



Je kunt je lampen zo instellen dat ze aan- of uitgaan, of zelfs van kleur veranderen, als er beweging wordt gedetecteerd. Werkt met alle Connected by WiZ producten.

Miljoenen kleuren en dynamische lichtinstellingen



Kies uit een palet van miljoenen kleuren licht om een geweldige sfeer in je huis te brengen. Geniet van de subtiele verschillen van de dynamische lichteffecten om je heen.

Koelwit licht



Verhelder je huis met koelwit licht waar je energie van krijgt. Slim licht dat zich eenvoudig aanpast aan je dagelijkse activiteiten.

Gelijkmatige lichtverdeling



Ontdek de gelijkmatige lichtverdeling van deze lamp, die de hele ruimte voorziet van aangenaam, helder licht.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: PAR16
- Fitting: GU10
- Technologie: Slimme wifi
- Type glas: Helder
- Dimbaar: Draadloos dimmen

Lampafmeting

- Hoogte: 5,5 cm
- Gewicht: 0,05 kg
- Breedte: 5 cm

Duurzaamheid

- Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/dag): 15 jaar
- Lumenbehoudfactor: 70%
- Aantal schakelcycli: 50.000
- Nominale levensduur: 15.000 hr

Lichtkenmerken

- Bundelhoek: 36 graden
- Kleurconsistentie: 6 SDCM
- Kleurweergave-index (CRI): 90
- Kleurtemperatuur: 2700-6500 K
- Lichtkleurcategorie: Instelbaar wit
- Nominale lichtstroom: 345 lm
- Opstarttijd: <0.5 s
- Opwarmtijd tot 60% licht: direct op volledige lichtsterkte

Diversen

- EyeComfort: Ja

Andere eigenschappen

- Lampstroom: 40 mA
- Rendement: 73 lm/W

Verpakkingsinformatie

- EAN: 8720169296787
- EOC: 872016929678700
- Producttitel: PHI WFB 50W GU10 GLASS 927-65 TW 1PF/6

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.48
- Spanning: AC 220-240 V
- Vermogen: 4,7 W
- Vermogensequivalent: 50 W
- Energie-efficiëntielabel (EEL): F

Afmetingen en gewicht van product

- Lengte: 5,5 cm

Nominale waarden

- Gemeten bundelhoek: 36 graden
- Nominale levensduur: 15.000 hr
- Nominale lichtstroom: 345 lm
- Geschatte piekintensiteit: 550 cd
- Nominale vermogen: 4.7 W

Technische specificaties

- Frequentie: 50-60 Hz
- EPREL-registratienummer: 1877833
- Meetreferentie van lichtstroom: Narrow Cone

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8720169296787
- Nettogewicht: 0,05 kg
- Brutogewicht: 0,09 kg
- Hoogte: 16 cm
- Lengte: 7 cm
- Breedte: 7 cm



Publicatiedatum:
2025-02-02
Versie: 0.124

© 2025 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.