

# PHILIPS

LED strip van 5 m,  
RGB


Lichtstrips

3500-6300 (RGB)K

Wit

Dimbaar;meerdere  
kleurtemperaturen;afstandsbedi  
ening;RGB-kleuren;instelbaar  
wit

8720169361669



## Creëer moeiteloos de gewenste sfeer met één druk op de knop

De Philips RGB + instelbaar wit LED strip biedt een uitstekende gebruikerservaring en geavanceerde functies voor dynamische verlichting.

### Eenvoudige installatie

- Knip op maat

### Gemakkelijk te ervaren

- Sla jouw favoriete modus op zodat je deze gemakkelijk kunt selecteren

### Bediening

- Bedien meerdere lampen met één klik

# Kenmerken

## Knip op maat

Knip je lichtstrips eenvoudig op maat. De markeringen op de strip geven aan waar je kunt knippen.

## Sla jouw favoriete modus op zodat je deze gemakkelijk kunt selecteren

Of je nu de voorkeur geeft aan een warme gloed voor gezellige avonden of een helder wit licht voor de concentratie, het systeem slaat jouw favorieten op, zodat je ze makkelijk kunt selecteren.

## Bedien meerdere lampen met één klik

Met de slimme afstandsbediening kun je meerdere plafond- en wandlampen bedienen zonder van je plaats te komen.

# Specificaties

## Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen

## Design en afwerking

- Kleur: White
- Materiaal: Kunststof

## Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 7.500

## Milieu

- Disposal of the product: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

## Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Dimbaar met afstandsbediening: Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Aan/uit-schakelaar in kabel: Nee
- Inclusief voedingsadapter: Ja
- Inclusief afstandsbediening: Ja

## Lichtkenmerken

- Kleurconsistentie: 5 SDCM
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Opwarmtijd tot 60% licht: <2

## Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Slaapkamer, Eetkamer, Keuken, Woonkamer
- Stijl: Modern
- Type: Lichtstrips
- EyeComfort: Ja
- LED-innovaties: EyeComfort
- Extra functies: Dimbaar, Meerdere kleurtemperaturen, Afstandsbediening, RGB-kleuren, Instelbaar wit

## Andere eigenschappen

- Rendement: 62 lm/W

## Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,3 kg
- Hoogte: 0,3 cm
- Lengte: 500 cm
- Breedte: 1,2 cm

## Service

- Garantie: 2 jaar

#### Technische specificaties

- Levensduur tot: 15.000 hr
- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 200
- Lichtkleur: 3500-6300 (RGB)
- Netspanning: 220-240 V AC
- Dimbare lamp: Draadloos dimmen – niet gebruiken met dimmer
- LED: Ja
- IP-classificatie: IP20

- Beschermingsklasse: Klasse II

#### Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC – product: 8720169361669
- Nettogewicht: 0,3 kg
- Brutoweight: 0,47 kg
- Hoogte: 22,8 cm
- Lengte: 4,8 cm
- Breedte: 19,3 cm



Publicatiedatum:  
2024-11-21  
Versie: 0.90

© 2024 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.