

PHILIPS

Filament bulb ST64
27K


UltraEfficient Solar

2700 K

Glas

Zonne-energie

8720169361980



Met vervangbare lamp en batterijen, dus extra duurzaam

Deze Philips solar-lamp is speciaal ontworpen voor UltraEfficient buitenarmaturen.

Duurzame lichtoplossingen

- Lange levensduur tot wel 15.000 uur

Hoogwaardig licht

- Warmwit licht 2700 K

Kenmerken


Lange levensduur tot wel 15.000 uur



Betrouwbare LED-lampen van hoge kwaliteit gaan tot wel 15.000 uur mee. Daarom hoef je je jarenlang geen

zorgen te maken over het onderhoud en kun je tegelijkertijd elke avond genieten van de perfecte tuinverlichting.

Warmwit licht 2700 K



Wist je dat verschillende tinten wit licht worden bepaald door verschillende kleurtemperaturen, die worden gemeten in Kelvin (K)? Lagere kleurtemperaturen geven een warm en gezellig wit licht, terwijl de hogere kleurtemperaturen een koel en energiek licht produceren. Deze armatuur geeft warm, ontspannen licht op 2700 K.

Specificaties

Design en afwerking

- Kleur: Glas
- Materiaal: Glas

Milieu

- Disposal of the product: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- 5 jaar garantie: Ja
- Draaibare spot: Nee
- Roest- en stofvrij: Ja
- Lichtbundels in twee richtingen: Nee
- Dag/nacht-sensor: Nee
- Volledig weerbestendig: Nee
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Bewegingssensor: Nee
- Zonne-energie: Nee
- Middenstuk: Nee

Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI): 80

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Tuin en terras
- Stijl: Contemporary
- Type: Accessoires
- LED-innovaties: UltraEfficient
- Extra functies: Zonne-energie

Opgenomen vermogen

- Vermogen: 2,5 W

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,04 kg
- Hoogte: 13 cm
- Lengte: 6 cm
- Breedte: 6 cm

Service

- Garantie: 2 jaar

Technische specificaties

- Levensduur tot: 15.000 hr
- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 500
- Lichtkleur: 2700
- Netspanning: DC 27
- Dimbare lamp: Nee
- Energieklasse meegeleverde lichtbron: B
- IP-classificatie: IP20
- Beschermingsklasse: Klasse III
- Aantal lichtbronnen: 1

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8720169361980
- Nettogewicht: 0,04 kg
- Brutoweight: 0,1 kg
- Hoogte: 15,5 cm
- Lengte: 8,5 cm
- Breedte: 8,5 cm



Publicatiedatum:
2025-03-10
Versie: 0.245

© 2025 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.