

# PHILIPS

Parterre-  
vegglampe, 7,5 W

myGarden

2700 K

Svart

Vanntett



16480/30/P0



## Nyt en vakkert opplyst hage

Philips Parterre LED-utendørs vegglampe er i svart i formstøpt og slitesterkt aluminium. Den geniale utformingen fanger oppmerksomheten, og kaster fra seg varmhvite lysstråler i alle retninger på veggen din.

### Bærekraftige belysningsløsninger

- LED-lyskilde av høy kvalitet

### Egenskaper

- Værbestandig

# Høydepunkter

## LED-lyskilde av høy kvalitet

LED-lyskilden som følger med denne Philips-lampen, er en unikt utviklet løsning fra Philips. Den slås umiddelbart på, gir optimalt lys og får frem fargene i hjemmet ditt.

## Værbestandig



Denne utendørslampen fra Philips er spesielt utformet for fuktige

utendørsmiljøer og har gjennomgått omfattende testing for å sikre at den er vanntett. IP-nivået angis av to tall – det første henviser til beskyttelsesnivået mot støv, og det andre henviser til beskyttelse mot vann. Denne lampen er utformet med IP44, noe som betyr at den er beskyttet mot vannsprut. Dette produktet er ideelt for utendørs almenbelysning.

# Spesifikasjoner

## Design og utseende

- Farge: Svart
- Materiale: Aluminium

## Miljøet

- Disposal of the product: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

## Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Sikret mot vind og vær: Ja
- Integrert LED: Ja

## Hageområde

- Hageområde: Hage og terrasse

## Diverse

- Spesielt designet for: Hage og terrasse
- Stil: Moderne
- Type: Vegglamper
- EyeComfort: Nei
- Ekstrafunksjoner: Vanntett

## Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,660 kg
- Høyde: 13 cm
- Lengde: 13 cm
- Bredde: 13 cm

## Service

- Garanti: To år

## Tekniske spesifikasjoner

- Levetid på opptil: 25 000 time(r)
- Lysarmaturens totale lyseffekt: 800 lm
- Strømnett: 50 Hz
- LED: Ja
- Energiklassen til inkludert lyskilde: F
- Lyspære følger med: 8 W
- IP-klasse: IP44
- Beskyttelsesklasse: Klasse II
- Lyskilden kan byttes ut: Nei
- Antall lyskilder: 1

## Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8718696158838
- Nettovekt: 0,66 kg
- Bruttovekt: 0,75 kg
- Høyde: 14,6 cm
- Lengde: 13,6 cm
- Bredde: 13,6 cm



Utgivelsesdato:  
2025-02-17  
Versjon: 0.547

© 2025 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)