

# PHILIPS

Limbali-spotlys til  
tak/vegg, 2 stk.


Spotlys til tak og vegger

Ingen lyspære

Nikkel



8718696133200



## Stilfullt

Monter dette praktiske Philips-spotlyset i hjemmet. Velg Philips GU10 LED-belysning som passer til spotstilen din og få høykvalitetsbelysning som varer lenge.

### Enkel i bruk

- Justerbart spothode
- Ingen lyspære inkludert

### Overlegen kvalitet

- Førsteklasses materialer med lang varighet

### Egenskaper

- Til alle innendørsområder

# Høydepunkter

## Justerbart spothode



Rett lyset dit du vil ved å justere, rotere eller vippe på spothodet i lampen.

## Ingen lyspære inkludert

Denne armaturen leveres uten pære, som lar deg velge den lyseffekten som passer best til rommet og din personlige smak. Å velge en Philips LED-lyspære sikrer deg en høy kvalitet og langvarig lyseffekt.

## Førsteklasses materialer med lang varighet

Dette spotlyset er laget av førsteklasses materialer med lang varighet og overlegen finish. Dette sikrer et solid og slitesterkt produkt som kommer til å lyse opp hjemmet ditt i mange år framover.

## Til alle innendørsområder

Dette Philips-spotten er funksjonell og elegant på samme tid, og det gir en dekorativ touch i alle rom i hjemmet.

# Spesifikasjoner

## Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs

## Design og utseende

- Farge: Nikkel
- Materiale: Metall

## Miljøet

- Disposal of the product: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

## Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbart spothode: Ja
- Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
- Fjernbetjening inkludert: Nei

## Lysegenskaper

- Tiden det tar før lyset er på 60 %: <2

## Diverse

- Spesielt designet for: Soverom, Stue, Spisestue, Kjøkken, Hjemmekontor, Gang
- Stil: Moderne
- Type: Spotlys til tak og vegger
- EyeComfort: Nei

## Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,3 kg
- Høyde: 13 cm
- Lengde: 32 cm
- Bredde: 8 cm

## Service

- Garanti: To år

## Tekniske spesifikasjoner

- Lysarmaturens totale lyseffekt: No bulb included
- Strømnett: AC 220–240
- Dimmbar lysarmatur: Nei
- LED: Nei
- Armatur/sokkel: GU10
- Lyspære følger med: 50W
- Erstatningslyspære med maks. effekt i watt: 50 W
- IP-klasse: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse I
- Lyskilden kan byttes ut: Ja
- Antall lyskilder: 2

## Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8718696133200
- Nettovekt: 0,28 kg
- Bruttovekt: 0,44 kg
- Høyde: 30 cm
- Lengde: 9 cm
- Bredde: 10 cm



Utgivelsesdato:  
2025-02-03  
Versjon: 0.207

© 2025 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)