

# PHILIPS

Innfelt Donegal-  
lampe

Downlights

Ingen lyspære

Hvit

8718696161029



## Skap den riktige lysstilen

Philips Donegal innfelt spot er laget av førsteklasses støv- og rustfritt materiale som forenkler vedlikeholdet. Velg Philips GU10 LED-belysning som passer til spotstilen din og få høykvalitetsbelysning som varer lenge.

### Enkel i bruk

- Justerbart spothode

### Designet for stuen og soverommet ditt

- Ingen støv, ingen rust

### Overlegen kvalitet

- Enkel å rense

# Høydepunkter

## Justerbart spothode



Rett lyset dit du vil ved å justere, rotere eller vippe på spothodet i lampen.

## Ingen støv, ingen rust

Det spesielle støv- og rustfrie materialet til dette innfelte spotlyset minimerer støvsamling og sikrer lang levetid for produktet ditt.

## Enkel å rense

Glatte og rengjøringsvennlige materialer sørger for at hjemmet ditt alltid stilles i et best mulig lys.

# Spesifikasjoner

## Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs

## Design og utseende

- Farge: Hvitt
- Materiale: Syntetiske materialer

## Miljøet

- Disposal of the product: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

## Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
- Integrrert LED: Nei
- Fjernbetjening inkludert: Nei

## Lysegenskaper

- Tiden det tar før lyset er på 60 %: <2

## Diverse

- Spesielt designet for: Soverom, Stue, Spisestue, Kjøkken, Hjemmekontor
- Stil: Moderne
- Type: Downlights
- EyeComfort: Nei

## Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,248 kg
- Lengde på utstikker: 7.0 cm
- Bredder på utstikker: 7.0 cm
- Høyde: 4 cm
- Lengde: 9 cm
- Bredder: 9 cm

## Service

- Garanti: To år

## Tekniske spesifikasjoner

- Strømnett: AC 220–240
- Dimmbar lysarmatur: Ja
- LED: Ja
- IP-klasse: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse II

## Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8718696161029
- Nettovekt: 0,25 kg
- Bruttovekt: 0,36 kg
- Høyde: 308 mm
- Lengde: 103 mm
- Bredder: 53 mm



Utgivelsesdato: 2024-11-21  
Versjon: 0.129

© 2024 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)