

PHILIPS

Innfelt Pomeron-
lampe

Downlights

2700 K

White

Kan dimmes



8718696173794



Ett lysarmatur. Din lysbyrter. Tre lysinnstillinger

Skap den rette stemningen ved å endre lysstyrke. Philips' LED-taklampe SceneSwitch har tre lysstyrkeinnstillinger som er perfekte for ethvert øyeblikk. Ingen lysdimmer eller ytterligere installasjon kreves. Det eneste du trenger, er lysbryteren du allerede bruker

Tilpass til interiøret

- Dekorativ utførelse i metallic

Lyseffekt

- Fokusert lysstråle

Sikkerhet

- Ingen skadelig UV-stråling

Kontroll

- Trinnvis dimming

Holdbarhet

- Lang levetid opptil 15 000 timer

Høydepunkter

Dekorativ utførelse i metallic

Utførelsen i metallic gir et moderne preg.

Fokusert lysstråle

Fokuser lyset på gjenstander, et spisebord eller annet interiør du vil trekke oppmerksomhet til.

Ingen skadelig UV-stråling

Produktet er laget for å eliminere all potensielt skadelig UV-stråling.

Trinnvis dimming

Velg mellom ulike dimmenivåer for å skape ønsket stemning.

Lang levetid opptil 15 000 timer

Philips LED-teknologi forlenger produktets levetid opptil 15 000 timer.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs

Design og utseende

- Farge: Hvitt
- Materiale: Metall, Plast

Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 7 500

Miljøet

- Disposal of the product: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbart spothode: Ja
- Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
- Integrert LED: Ja
- Fjernbetjening inkludert: Nei

Lysegenskaper

- Lysvinkel: 30 grad(er)
- Fargekonsistens: 5 SDCM
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80

Diverse

- Spesielt designet for: Soverom, Stue, Spisestue, Kjøkken, Hjemmekontor
- Stil: Moderne
- Type: Downlights
- EyeComfort: Ja
- Ekstrafunksjoner: Kan dimmes

Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 44 mA
- Effektivitet: 58 lm/W

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,113 kg
- Lengde på utstikker: 7,0 cm
- Bredde på utstikker: 7,0 cm
- Høyde: 6,2 cm
- Lengde: 9 cm
- Forsenkingsavstand: 3,5 cm
- Bredde: 9 cm

Service

- Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

- Levetid på opptil: 15 000 time(r)
- Diameter: 107,4 mm
- Lysarmaturens totale lyseffekt: 330
- Lysfarge: 2700
- Strømnett: AC 220–240
- Dimmbar lysarmatur: Step Dim - Ikke bruk med dimmer
- LED: Ja
- Lyspære følger med: 5
- IP-klasse: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse II

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8718696173794
- Nettovekt: 0,11 kg
- Bruttovekt: 0,17 kg
- Høyde: 8,5 cm
- Lengde: 9,3 cm
- Bredde: 9,3 cm



Utgivelsesdato:
2025-02-03
Versjon: 0.276

© 2025 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com