

# PHILIPS

Glødepære, klar,  
60 W, A60, E27 x 6

LED

2700 K

806 lm

15 000 timer

Kan ikke dimmes



8718696775059



## En enestående lyspære

De har den velkjente fasongen til en tradisjonell glødelampe, men bruker rundt 80 % mindre energi. Den brede spredningsvinkelen sørger for en perfekt, jevn lysfordeling.

### Belysning av høy kvalitet

- Spesielt utviklet for å være behagelig å se på

### Velg en bærekraftig løsning

- Bra for planeten og kontoen

### Skap det rette lyset i hjemmet

- Perfekt for generell rombelysning

# Høydepunkter

## Skånsom LED-belysning som behagelig for øynene



Det er lett å se hvordan hard belysning kan anstrenge øynene. Er det for lyst, blir du blendet. Er det for svakt, flimrer

det. Nå kan du skånsomt opplyse din verden med LED som er designet for å være behagelig for synet, og på samme tid skape den perfekte stemningen i hjemmet ditt.

## Opptil 90 % energisparing

LED-teknologi sparer opptil 90 % energi sammenlignet med vanlige lyspærer, og du sparer penger år etter år. Den bidrar også til å ta vare på miljøet.

## Perfekt for generell belysning



Moderne belysning med Philips standard LED for alle typer belysning. Perfekt for allmenn belysning i rom.

# Spesifikasjoner

## Lyskildens egenskaper

- Form: Pære
- Bruksområde: Innendørs
- Form: Ikke retningsbestemt lyskilde
- Sokkel: E27
- Type glass: Matt
- Lyspæreoverflate: Matt
- Kan dimmes: Nei
- Lyspæremateriale: Glass

## Lyskildens mål

- Høyde: 10,6 cm
- Bredde: 6 cm

## Design og utseende

- Materiale: Glass

## Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 20 000
- Nominell levetid: 15 000 time(r)

## Miljøet

- Disposal of the product: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

## Lysegenskaper

- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 2700 K
- Opprinnelig lysytelse: 806 lm
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: Full belysning med det samme

## Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovasjoner: EyeComfort

## Andre egenskaper

- Effektivitet: 115 lm/W

## Informasjon

- Produktseriekode: LEDClassic, EyeComfort
- EAN: 8718696775059
- EL nr: 871869677505900
- Produkttittel: LED classic 60W A60 E27 WW CL ND 6CT/4

## Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.51
- Spenning: 220-240 V
- Wattstyrke: 7 W
- Wattstyrke tilsvarende: 60 W
- Energieffektivitetsmerke (EEL): E

## Produktets mål og vekt

- Lengde: 10,4 cm

#### Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50-60 Hz
- EPREL-registreringsnummer: 1825154

#### Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8718696775059
- Nettovekt: 0,18 kg
- Bruttovekt: 0,29 kg
- Høyde: 11,5 cm
- Lengde: 12,7 cm
- Bredde: 18,9 cm
- Materialenummer (12NC):  
929001387385



Utgivelsesdato:  
2024-06-18  
Versjon: 0.480

© 2024 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)