

PHILIPS

Moire-taklampe,
10 W

Taklamper

4000 K

Hvit



8718699681111



Komfortabelt LED-lys som er skånsomt for øynene

Philips LED-armaturer gir lys som er designet for å være skånsomt for øynene

Lyseffekt

- Denne taklampen har Interlaced Optics-teknologi som fordeler lyset på en smart måte for å forbedre den generelle lysopplevelsen. Lysarmaturens linse har en pyramidemikrostruktur som sprer og fordeler lyset jevnt og gjør det mer skånsomt for øynene.

Enkel å oppleve

- Enkel installering

Lyseffekt

- Jevn lysfordeling

Overlegen kvalitet

- Enkel å rense

Høydepunkter

Interlaced Optics

Denne taklampe har Interlaced Optics-teknologi som fordeler lyset på en smart måte for å forbedre den generelle lysopplevelsen. Lysarmaturens linse har en pyramidemikrostruktur som sprer og fordeler lyset jevnt og gjør det mer skånsomt for øynene.

Enkel installering

Enkel installasjon. Bare fest eller heng den på veggen eller takflaten, koble til kontakten, og så er armaturen klar til å brukes.

Enkel å rense

Glatte og rengjøringsvennlige materialer sørger for at hjemmet ditt alltid stilles i et best mulig lys.

Jevn lysfordeling

Spre lyset jevnt på tvers av rommet.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: Rund

Design og utseende

- Farge: Hvitt
- Materiale: Plast

Holdbarhet

- Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 15 år
- Faktor for lumenedlikehold: 70%
- Antall brytersykluser: 15 000

Miljøet

- Disposal of the product: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbart spothode: Nei
- Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
- Integreert LED: Ja
- Fjernbetjening inkludert: Nei

Lysegenskaper

- Fargekonsistens: 6 SDCM
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: <2

Diverse

- Spesielt designet for: Soverom, Stue, Spisestue, Kjøkken, Hjemmekontor, Garasje
- Stil: Moderne
- Type: Taklamper
- EyeComfort: Ja

Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 60 mA
- Effektivitet: 110 lm/W

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.5

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,21 kg
- Høyde: 5 cm
- Lengde: 24 cm
- Bredde: 24 cm

Service

- Garanti: Fem år

Tekniske spesifikasjoner

- Levetid på opptil: 15 000 time(r)
- Diameter: 240 mm
- Lysarmaturens totale lyseffekt: 1100
- Lysfarge: 4000
- Strømnett: AC 220–240
- Dimmbar lysarmatur: Nei
- LED: Ja
- Lyspære følger med: 10
- IP-klasse: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse II

8718699681111

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8718699681111
- Nettovekt: 0,19 kg
- Bruttovekt: 0,38 kg
- Høyde: 28,2 cm
- Lengde: 6,2 cm
- Bredde: 28,2 cm
- Materialenummer (12NC): 915005778301



Utgivelsesdato:
2024-09-08
Versjon: 0.368

© 2024 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com