

PHILIPS

Doris-taklampe, 6 W

Taklamper


2700 K

Nikkel

Vanntett



8718699758820



Komfortabelt LED-lys som er skånsomt for øynene

Philips LED-armaturer gir lys som er designet for å være skånsomt for øynene.

Enkel å oppleve

- Enkel installering

Sikkerhet

- Fuktsikker

Overlegen kvalitet

- EyeComfort – belysning som er behagelig for øynene
- Enkel å rense

Holdbarhet

- Lang levetid opptil 15 000 timer

Høydepunkter

Enkel installering

Enkel installasjon. Bare fest eller heng den på veggen eller takflaten, koble til kontakten, og så er armaturen klar til å brukes.

Fuktsikker

Ettersom produktet er fuktsikkert, kan du trygt bruke det på badet, kjøkkenet, altanen eller andre steder hvor fukt kan være et problem.

Eyecomfort

Dårlig innelysning kan belaste øynene. Vi tilbringer stadig med tid innendørs, og derfor er det mer viktig enn noen gang å belyse hjemmet riktig. Våre produkter streber etter å samsvare med EyeComforts strenge kriterier for blant annet flimrer, strobing, blending, fargegjengivelse og dimme-effekter. Philips LED-lyspærer gir like god og komfortabel belysning gjennom hele livssyklusen, med konsekvent kvalitet, lysmengde og

farge i mer en ti år. Skift til en belysning som tar vare på øynene dine – de vil takke deg.

Enkel å rense

Glatte og rengjøringsvennlige materialer sørger for at hjemmet ditt alltid stilles i et best mulig lys.

Lang levetid opptil 15 000 timer

Philips LED-teknologi forlenger produktets levetid opptil 15 000 timer.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs

Design og utseende

- Farge: Nikkel
- Materiale: Metall, Plast

Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 15 000

Miljøet

- Disposal of the product: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbart spothode: Nei
- Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
- Integrrert LED: Ja
- Fjernbetjening inkludert: Nei

Lysegenskaper

- Fargekonsistens: 6 SDCM
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: <2

Diverse

- Spesielt designet for: Baderom, Soverom, Stue, Spisestue, Kjøkken, Hjemmekontor, Garasje
- Stil: Moderne
- Type: Taklamper
- EyeComfort: Ja
- Ekstrafunksjoner: Vanntett

Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 40 mA
- Effektivitet: 100 lm/W

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,26 kg
- Høyde: 7 cm
- Lengde: 22 cm
- Bredde: 22 cm

Service

- Garanti: Fem år

Tekniske spesifikasjoner

- Levetid på opptil: 15 000 time(r)
- Diameter: 220 mm
- Lysarmaturens totale lyseffekt: 600
- Lysfarge: 2700
- Strømnett: AC 220–240
- Dimmbar lysarmatur: Nei
- LED: Ja
- IP-klasse: IP44
- Beskyttelsesklasse: Klasse I

8718699758820

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8718699758820
- Nettovekt: 0,29 kg
- Bruttovekt: 0,5 kg
- Høyde: 8 cm
- Lengde: 28 cm
- Bredde: 28 cm



Utgivelsesdato:
2025-02-25
Versjon: 0.301

© 2025 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com