

# PHILIPS

Mignon, 40 W, P45,  
E27

LED

2700 K

470 lm

15 000 timer



8719514309869



## Toppmoderne LED- lyskilde til hjemmet

Frosted Philips LED-mignon gir en myk og diffus lyseffekt og har svært lang levetid. Med en ren og elegant design passer denne lyskilden perfekt til lysekroner med små sokler (E14).

### Velg en bærekraftig løsning

- Lang levetid – varer i opptil 15 år

### Skap det rette lyset i hjemmet

- Passer perfekt som dekorative armaturer
- En enkel LED til daglig bruk

# Høydepunkter

**Gjennomsnittlig nominell levetid på 15 000 timer**



Med en levetid på opptil 15 000 timer slipper du maset med å skifte lyspærer

ofte, og du kan nyte en perfekt belysningsløsning i mer enn 15 år.

**Passer perfekt som dekorativ armatur**



Moderne belysning i Philips LED-mignonpærer til bruk i dekorative armaturer som lysekroner, takvifter, pyntestriper og stolpelamper.

**En enkel LED til daglig bruk**

Philips' LED-pære til daglig bruk dekker dine grunnleggende belysningsbehov. Den gir det gode lyset og den pålitelige ytelsen du venter av en LED-pære fra Philips til en rimelig pris.

# Spesifikasjoner

## Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: Ikke-retningsbestemt kronepære
- Sokkel: E27
- Type glass: Matt
- Lyspæreoverflate: Matt
- Kan dimmes: Nei
- Lyspæremateriale: Plast

## Lyskildens mål

- Høyde: 8,7 cm
- Bredder: 4,5 cm

## Design og utseende

- Materiale: Plast

## Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 50 000
- Nominell levetid: 15 000 time(r)

## Miljøet

- Disposal of the product: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

## Lysegenskaper

- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 2700 K
- Opprinnelig lysytelse: 470 lm
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: Full belysning med det samme
- Fargekode: 827 | CCT of 2700K

## Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovasjoner: EyeComfort

## Andre egenskaper

- Effektivitet: 95 lm/W

### Informasjon

- EAN: 8719514309869
- EL nr: 871951430986901
- Produkttittel: LED 40W P45 E27 WW  
FR ND 1SRT4

### Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.51
- Spenning: AC 220–240 V
- Wattstyrke: 4,9 W
- Wattstyrke tilsvarende: 40 W

### Produktets mål og vekt

- Lengde: 8,7 cm

### Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50–60 Hz

### Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8719514309869
- Nettovekt: 0,02 kg
- Bruttovekt: 0,03 kg
- Høyde: 12,7 cm
- Lengde: 4,6 cm
- Bredde: 6,3 cm
- Materialenummer (12NC):  
929003540655



Utgivelsesdato:  
2024-09-17  
Versjon: 0.282

© 2024 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)