

PHILIPS

Mignon, 40 W, B35,
E14 x 3

LED

2700 K

470 lm

15 000 timer



8719514313385



Toppmoderne LED-lys for hjemmet

Toppmoderne LED-lyskilde til hjemmet som fungerer som allmennbelysning for innendørsaktiviteter. Du reduserer strømkostnader umiddelbart, du slipper å bytte lyskilde så ofte, og belysningskvaliteten er upåklagelig.

Belysning av høy kvalitet

- Lær om lys

Velg en enkel erstatning for de gamle lyspærene dine

- Lignende form og størrelse som en standard glødepære

Velg en bærekraftig løsning

- Bra for planeten og kontoen

Høydepunkter

Lær om lys



Fargetemperatur: Lys har forskjellige fargetemperaturer. Disse angis i

enheten Kelvin (K). Lyskilder med en lav Kelvin-verdi produserer et varmt og avslappende lys, mens de med en høyere Kelvin-verdi produserer et kjølig og mer energigivende lys. RA-indeks: Fargegjengivelsesindeksen (RA-indeks) brukes til å beskrive effekten en lyskilde har på fargers fremtoning. Naturlig sollys har en RA-indeks på 100. RA-indeksen til Philips LED-lyskilder er alltid høyere enn 80, noe som sikrer at fargene vises som ekte og naturlige.

Erstatter standard glødelampe

Det vakre designet med den velkjente formen gjør denne LED til en perfekte erstatning for glødepærer.

Opptil 90 % energisparing

LED-teknologi sparer opptil 90 % energi sammenlignet med vanlige lyspærer, og du sparer penger år etter år. Den bidrar også til å ta vare på miljøet.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: Ikke retningsbestemt mignon
- Sokkel: E14
- Type glass: Matt
- Lyspæreoverflate: Matt
- Kan dimmes: Nei
- Lyspæremateriale: Plast

Lyskildens mål

- Høyde: 10,6 cm
- Bredde: 3,5 cm

Design og utseende

- Materiale: Plast

Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 50 000
- Nominell levetid: 15 000 time(r)

Miljøet

- Disposal of the product: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Lysegenskaper

- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 2700 K
- Opprinnelig lysytelse: 470 lm
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: Full belysning med det samme
- Fargekode: 827 | CCT of 2700K

Diverse

- EyeComfort: Nei

Andre egenskaper

- Effektivitet: 95 lm/W

Informasjon

- EAN: 8719514313385
- EL nr: 871951431338500
- Produkttittel: LED 40W B35 E14 WW FR ND 3PF/6 DISC

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.51
- Spenning: AC 220-240 V
- Wattstyrke: 4,9 W
- Wattstyrke tilsvarende: 40 W

Produktets mål og vekt

- Lengde: 10,6 cm

Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50-60 Hz

8719514313385

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8719514313385
- Nettovekt: 0,06 kg
- Bruttovekt: 0,09 kg
- Høyde: 14 cm
- Lengde: 3,8 cm
- Bredde: 11,4 cm
- Materialenummer (12NC): 929003541133



Utgivelsesdato:
2024-09-08
Versjon: 0.341

© 2024 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com