

# PHILIPS

Mignon, 40 W, P45,  
E14 x 4

LED

2700 K

470 lm

15 000 timer



8719514313583



## Toppmoderne LED-lys for hjemmet

Toppmoderne LED-lyskilde til hjemmet som fungerer som allmennbelysning for innendørsaktiviteter. Du reduserer strømkostnader umiddelbart, du slipper å bytte lyskilde så ofte, og belysningskvaliteten er upåklagelig.

### Belysning av høy kvalitet

- Ingen synlig flakking

### Velg en enkel erstatning for de gamle lyspærene dine

- Lignende form og størrelse som en tradisjonell mignonpære

### Velg en bærekraftig løsning

- Bra for planeten og kontoen

# Høydepunkter

## Ingen synlig flakking

Rask flimrer kan være ubehagelig for øynene, gi hodepine og til og med forårsake et anfall hos de med lysfølsom epilepsi. Det er både ubehagelig og unødvendig. LED-er kan flimre på grunn av rask respons på driverstrømmen, men Philips LED er designet slik at variasjoner i effekten til

driverstrømmen blir minimert. Dette eliminerer de faktorene som forårsaker flimrer.

## Lignende form og størrelse som en tradisjonell mignonpære

Med vakker design og velkjent form er dette en moderne, energibesparende, standard LED-mignonpære. Dette er den perfekte bærekraftige erstatningen for tradisjonelle mignonpærer.

## Opptil 90 % energisparing

LED-teknologi sparer opptil 90 % energi sammenlignet med vanlige lyspærer, og du sparer penger år etter år. Den bidrar også til å ta vare på miljøet.

# Spesifikasjoner

## Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: Ikke-retningsbestemt kronepære
- Sokkel: E14
- Type glass: Matt
- Lyspæreoverflate: Matt
- Kan dimmes: Nei
- Lyspæremateriale: Plast

## Lyskildens mål

- Høyde: 8,8 cm
- Bredde: 4,5 cm

## Design og utseende

- Materiale: Plast

## Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 50 000
- Nominell levetid: 15 000 time(r)

## Miljøet

- Disposal of the product: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

## Lysegenskaper

- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 2700 K
- Opprinnelig lysytelse: 470 lm
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: Full belysning med det samme
- Fargekode: 827 | CCT of 2700K

## Diverse

- EyeComfort: Nei

## Andre egenskaper

- Effektivitet: 95 lm/W

## Informasjon

- EAN: 8719514313583
- EL nr: 871951431358300
- Produktittel: LED 40W P45 E14 WW FR ND 4PF/6 DISC

## Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.51
- Spenning: AC 220-240 V
- Wattstyrke: 4,9 W
- Wattstyrke tilsvarende: 40 W

## Produktets mål og vekt

- Lengde: 8,8 cm

## Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50-60 Hz

**Emballasjemål og vekt**

- EAN/UPC – produkt: 8719514313583
- Nettovekt: 0,08 kg
- Bruttovekt: 0,11 kg
- Høyde: 11,5 cm
- Lengde: 4,6 cm
- Bredde: 18,6 cm
- Materialenummer (12NC): 929003546540



Utgivelsesdato:  
2024-09-17  
Versjon: 0.352

© 2024 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)