

PHILIPS

Glødelampe, ravgul,
40 W, T65, E27

LED

1800 K

470 lm

15 000 timer

Dimming



8719514313804



Toppmoderne LED for hjemmet

Denne Philips LED-lyskilden sørger for et vakkert, ekstra varmt lys, en svært lang levetid og umiddelbare og betydelige energibesparelser. Med samme fargetemperatur som en flamme er denne lyskilden det perfekte valget for å skape en koselig stemning.

Ekstra varmhvitt lys som kan dimmes


- Ekstra varmhvitt lys som kan dimmes

Skapt for å bli sett, ser bra ut både tent og slukket

- Ser bra ut både på- og avslått

Høydepunkter

Ekstra varmhvitt lys som kan dimmes



Fyll rommet ditt med koselig og varm stemning med ekstra varmhvitt lys som kan dimmes for å gjøre stemningen mer privat og intim.

Ser bra ut både på- og avslått



"Denne vakre lampen med synlig glødetråd tilfører stilog nostalgi i ethvert rom. Ser bra ut både på- og avslått."

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: Ikke retningsbestemt lyskilde
- Sokkel: E27
- Kan dimmes: Ja
- Lyspæreoverflate: Ravfarget
- Lyspæremateriale: Glass

Lyskildens mål

- Høyde: 27,3 cm
- Bredde: 6,6 cm

Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 20 000
- For omgivelsestemperaturer mellom: -20 til +45 °C
- Nominell levetid: 15 000 time(r)

Miljøet

- Disposal of the product: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Lysegenskaper

- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 1800 K
- Opprinnelig lysytelse: 470 lm
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: 0.5 s
- Fargekode: 818 | CCT of 1800K
- Korrelert fargetemperatur (nom.): 1800 K
- Lysytelse: 470 lm
- Stroboskopisk effekt: 0,4
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 67 lm/W

Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovasjoner: EyeComfort
- Ekstrafunksjoner: Kan dimmes, Dekorativ

Andre egenskaper

- Effektivitet: 67 lm/W
- CE-merke: Ja
- I samsvar med EU RoHS: Ja

Informasjon

- EAN: 8719514313804
- EL nr: 871951431380400
- Produkttittel: LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM

Effekt

- Effektfaktor (brøk): 0.7

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.7
- Spenning: 220-240 V
- Wattstyrke: 7 W
- Wattstyrke tilsvarende: 40 W
- Effektforbruk: 7 W

Produktets mål og vekt

- Lengde: 27,3 cm

Nominelle verdier

- Nominell levetid: 15 000 time(r)

Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50-60 Hz
- Flimerverdi (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 to 60 Hz
- Kan dimmes: Kun med bestemte dimmere
- Sokkelbase: E27

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8719514313804
- Nettovekt: 0,2 kg
- Bruttovekt: 0,29 kg
- Høyde: 32 cm
- Lengde: 10 cm
- Bredde: 10 cm



Utgivelsesdato:
2025-04-03
Versjon: 0.378

© 2025 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com