

# PHILIPS

Glødelampe, ravgul,  
28 W, A160, E27

LED


1800 K

300 lm

15 000 timer



8719514313828



## Toppmoderne LED for hjemmet

Denne Philips LED-lyskilden sørger for et vakkert, ekstra varmt lys, en svært lang levetid og umiddelbare og betydelige energibesparelser. Med samme fargetemperatur som en flamme er denne lyskilden det perfekte valget for å skape en koselig stemning.

**Skapt for å bli sett, ser bra ut både tent og slukket**

- Ser bra ut både på- og avslått

# Høydepunkter

## Ser bra ut både på- og avslått



"Denne vakre lampen med synlig glødetråd tilfører stil og nostalgi i ethvert rom. Ser bra ut både på- og avslått."

# Spesifikasjoner

## Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: Ikke retningsbestemt lyskilde
- Sokkel: E27
- Kan dimmes: Nei
- Lyspæreoverflate: Ravfarget
- Lyspæremateriale: Glass

## Lyskildens mål

- Høyde: 29,3 cm
- Bredd: 16,2 cm

## Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 20 000
- For omgivelsestemperaturer mellom: -20 til +45 °C
- Nominell levetid: 15 000 time(r)

## Miljøet

- Disposal of the product: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

## Lysegenskaper

- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 1800 K
- Opprinnelig lysytelse: 300 lm
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: 0.5 s
- Fargekode: 818 | CCT of 1800K
- Korrelert fargetemperatur (nom.): 1800 K
- Lysytelse: 300 lm
- Stroboskopisk effekt: 0,4
- Lysutbytte (vurdert) (Nom): 66 lm/W

## Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovasjoner: EyeComfort
- Ekstrafunksjoner: Dekorativ

## Andre egenskaper

- Effektivitet: 66 lm/W
- CE-merke: Ja
- I samsvar med EU RoHS: Ja

## Informasjon

- EAN: 8719514313828
- EL nr: 871951431382800
- Produkttittel: LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND

## Effekt

- Effektfaktor (brøk): 0.7

#### Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.7
- Spenning: 220-240 V
- Wattstyrke: 4,5 W
- Wattstyrke tilsvarende: 28 W
- Effektforbruk: 4,5 W

#### Produktets mål og vekt

- Lengde: 29,3 cm

#### Nominelle verdier

- Nominell levetid: 15 000 time(r)

#### Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50-60 Hz
- Flimerverdi (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 to 60 Hz
- Kan dimmes: Nei
- Sokkelbase: E27

#### Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8719514313828
- Nettovekt: 0,23 kg
- Bruttovekt: 0,49 kg
- Høyde: 32 cm
- Lengde: 18,5 cm
- Bredde: 18,5 cm



Utgivelsesdato:  
2025-04-03  
Versjon: 0.386

© 2025 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)