

PHILIPS

Glødemignon, ravgul,
15 W, B35, E14


LED

1800 K


136 lm

15 000 timer

Dimming



8719514315976



Toppmoderne LED for hjemmet

Denne Philips LED-lyskilden sørger for et vakkert, ekstra varmt lys, en svært lang levetid og umiddelbare og betydelige energibesparelser. Med samme fargetemperatur som en flamme er denne lyskilden det perfekte valget for å skape en koselig stemning.

Ekstra varmhvitt lys som kan dimmes

- Fyll rommet ditt med koselig og varm stemning med ekstra varmhvitt lys som kan dempes for å gjøre stemningen mer privat og intim.

Skapt for å bli sett, ser bra ut både tent og slukket

- Ser bra ut både på- og avslått

Høydepunkter

Ekstra varmhvitt lys som kan dimmes



Høyne stemningen i hjemmet med ekstra varmhvitt lys som dimmes jevnt via app eller stemme til ønsket lysstyrkenivå.

Ser bra ut både på- og avslått



"Denne vakre lampen med synlig glødetråd tilfører stil og nostalgi i ethvert rom. Ser bra ut både på- og avslått."

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: Ikke retningsbestemt mignon
- Sokkel: E14
- Kan dimmes: Ja
- Lyspæremateriale: Glass

Lyskildens mål

- Høyde: 9,5 cm
- Bredd: 3,6 cm

Design og utseende

- Materiale: Glass

Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 20 000
- Nominell levetid: 15 000 time(r)

Miljøet

- Disposal of the product: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Lysegenskaper

- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 1800 K
- Opprinnelig lysytelse: 136 lm
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: Full belysning med det samme
- Fargekode: 818 | CCT of 1800K

Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovasjoner: EyeComfort
- Ekstrafunksjoner: Kan dimmes, Dekorativ

Andre egenskaper

- Effektivitet: 54 lm/W

Informasjon

- EAN: 8719514315976
- EL nr: 871951431597600
- Produkttittel: LED classic 15W B35 E14 GOLD SP D RFSRT4

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.7
- Spenning: 220-240 V
- Wattstyrke: 2,5 W
- Wattstyrke tilsvarende: 15 W

Produktets mål og vekt

- Lengde: 9,5 cm

Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50-60 Hz

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8719514315976
- Nettovekt: 0,01 kg
- Bruttovekt: 0,03 kg
- Høyde: 14,6 cm
- Lengde: 4,6 cm
- Bredde: 6,3 cm
- Materialenummer (12NC):
929002983201



Utgivelsesdato:
2024-06-24
Versjon: 0.367

© 2024 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com