

PHILIPS

Glødemignon, ravgul,
15 W, P45, E14

LED

1800 K

136 lm

15 000 timer

Dimming



8719514315990



Toppmoderne LED for hjemmet

Denne Philips LED-lyskilden sørger for et vakkert, ekstra varmt lys, en svært lang levetid og umiddelbare og betydelige energibesparelser. Med samme fargetemperatur som en flamme er denne lyskilden det perfekte valget for å skape en koselig stemning.

Ekstra varmhvitt lys som kan dimmes

- Fyll rommet ditt med koselig og varm stemning med ekstra varmhvitt lys som kan dempes for å gjøre stemningen mer privat og intim.

Skapt for å bli sett, ser bra ut både tent og slukket

- Ser bra ut både på- og avslått

Høydepunkter

Ekstra varmhvitt lys som kan dimmes



Høyne stemningen i hjemmet med ekstra varmhvitt lys som dimmes jevnt via app eller stemme til ønsket lysstyrkenivå.

Ser bra ut både på- og avslått



"Denne vakre lampen med synlig glødetråd tilfører stil og nostalgi i ethvert rom. Ser bra ut både på- og avslått."

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: Ikke-retningsbestemt kronepære
- Sokkel: E14
- Kan dimmes: Ja
- Lyspæremateriale: Glass

Lyskildens mål

- Høyde: 8 cm
- Bredde: 4,6 cm

Design og utseende

- Materiale: Glass

Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 20 000
- Nominell levetid: 15 000 time(r)

Miljøet

- Disposal of the product: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Lysegenskaper

- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 1800 K
- Opprinnelig lysytelse: 136 lm
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: Full belysning med det samme
- Fargekode: 818 | CCT of 1800K

Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovasjoner: EyeComfort
- Ekstrafunksjoner: Kan dimmes, Dekorativ

Andre egenskaper

- Effektivitet: 52 lm/W

Informasjon

- EAN: 8719514315990
- EL nr: 871951431599000
- Produkttittel: LED classic 15W P45 E14 GOLD SP D SRT4

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.7
- Spenning: 220-240 V
- Wattstyrke: 2,6 W
- Wattstyrke tilsvarende: 15 W

Produktets mål og vekt

- Lengde: 8 cm

Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50-60 Hz

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8719514315990
- Nettovekt: 0,02 kg
- Bruttovekt: 0,04 kg
- Høyde: 12,7 cm
- Lengde: 5,3 cm
- Bredde: 6,3 cm
- Materialenummer (12NC):
929002983301



Utgivelsesdato:
2024-09-17
Versjon: 0.280

© 2024 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com