

# PHILIPS

Glødemignon, klar,  
40 W, P45, E14

LED

2200–2700 K


470 lm

15 000 timer

Dimming



8719514324398



## Opplev varmhvitt LED-lys som kan dimmes

Klare Philips LED-pærer gir en vakker og strålende lyseffekt og har svært lang levetid. Denne lyskilden er vakker både av og på og passer perfekt til dekorative armaturer med små sokler (E14).

### Velg en bærekraftig løsning

- Bra for planeten og kontoen

### Skap det rette lyset i hjemmet

- Passer perfekt som dekorative armaturer

# Høydepunkter

## Opptil 90 % energisparing

LED-teknologi sparer opptil 90 % energi sammenlignet med vanlige lyspærer, og du sparer penger år etter år. Den bidrar også til å ta vare på miljøet.

## Passer perfekt som dekorativ armatur



Moderne belysning med Philips LED illum/krone til bruk i dekorative armaturer som lysekroner, takvifter, pyntestriper og stolpelamper.

# Spesifikasjoner

## Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: Ikke-retningsbestemt kronepære
- Sokkel: E14
- Type glass: Matt
- Lyspæreoverflate: Matt
- Kan dimmes: Bare med spesifikke lysdimmere
- Lyspæremateriale: Glass

## Lyskildens mål

- Høyde: 8 cm
- Bredde: 4,5 cm

## Design og utseende

- Materiale: Glass

## Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 20 000
- Nominell levetid: 15 000 time(r)

## Miljøet

- Disposal of the product: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

## Lysegenskaper

- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 90
- Fargetemperatur: 2200-2700 K
- Opprinnelig lysytelse: 470 lm
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: Full belysning med det samme
- Fargekode: 922-927 | CCT of 2200K-2700K

## Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovasjoner: EyeComfort
- Ekstrafunksjoner: Kan dimmes, WarmGlow

## Andre egenskaper

- Effektivitet: 138 lm/W

## Informasjon

- EAN: 8719514324398
- EL nr: 871951432439800
- Produkttittel: LED classic 40W P45 E14 WGD90 CL SRT4

## Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.6
- Spenning: 220-240 V
- Wattstyrke: 3,4 W
- Wattstyrke tilsvarende: 40 W
- Energieffektivitetsmerke (EEL): D

## Produktets mål og vekt

- Lengde: 8 cm

#### Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50-60 Hz
- EPREL-registreringsnummeret er::  
1109144

#### Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8719514324398
- Nettovekt: 0,02 kg
- Bruttovekt: 0,04 kg
- Høyde: 12,7 cm
- Lengde: 5,3 cm
- Bredde: 6,3 cm
- Materialenummer (12NC):  
929003013101



Utgivelsesdato:  
2024-09-20  
Versjon: 0.427

© 2024 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)