

PHILIPS

Glødemignon, matt,
40 W, P45, E27

LED

2200–2700 K

470 lm

15 000 timer

Dimming



8719514324497



Opplev varmhvitt LED- lys som kan dimmes

Matte Philips LED-pærer gir en vakker og strålende lyseffekt og har svært lang levetid. Denne lyskilden er vakker både av og på og passer perfekt til dekorative armaturer med store sokler (E27).

Velg en bærekraftig løsning

- Bra for planeten og kontoen

Skap det rette lyset i hjemmet

- Passer perfekt som dekorative armaturer

Høydepunkter

Opptil 90 % energisparing

LED-teknologi sparer opptil 90 % energi sammenlignet med vanlige lyspærer, og du sparer penger år etter år. Den bidrar også til å ta vare på miljøet.

Passer perfekt som dekorativ armatur



Moderne belysning med Philips LED illum/krone til bruk i dekorative armaturer som lysekroner, takvifter, pyntestriper og stolpelamper.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: Ikke-retningsbestemt pære
- Sokkel: E27
- Type glass: Matt
- Lyspæreoverflate: Matt
- Kan dimmes: Bare med spesifikke lysdimmere
- Lyspæremateriale: Glass

Lyskildens mål

- Høyde: 7,8 cm
- Bredde: 4,5 cm

Design og utseende

- Materiale: Glass

Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 20 000
- Nominell levetid: 15 000 time(r)

Miljøet

- Disposal of the product: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Lysegenskaper

- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 90
- Fargetemperatur: 2200-2700 K
- Opprinnelig lysytelse: 470 lm
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: Full belysning med det samme
- Fargekode: 922-927 | CCT of 2200K-2700K

Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovasjoner: EyeComfort
- Ekstrafunksjoner: Kan dimmes, WarmGlow

Andre egenskaper

- Effektivitet: 138 lm/W

Informasjon

- EAN: 8719514324497
- EL nr: 871951432449700
- Produkttittel: LED classic 40W P45 E27 WGD90 FR SRT4

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.6
- Spenning: 220-240 V
- Wattstyrke: 3,4 W
- Wattstyrke tilsvarende: 40 W
- Energieffektivitetsmerke (EEL): D

Produktets mål og vekt

- Lengde: 7,8 cm

Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50-60 Hz
- EPREL-registreringsnummer: 1109146

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8719514324497
- Nettovekt: 0,02 kg
- Bruttovekt: 0,04 kg
- Høyde: 12,7 cm
- Lengde: 5,3 cm
- Bredde: 6,3 cm
- Materialenummer (12NC): 929003013601



Utgivelsesdato:
2024-06-17
Versjon: 0.404

© 2024 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com