

PHILIPS

Mignon 4,9 W (tilsvarer
40 W) C37 E14

Smart LED

Justerbart hvitt

Plast

Enkel plug-and-play

Styres med WiZ-app eller
stemmen



8719514372382



Velg mellom varmt eller kjølig hvitt lys

Få justerbart smartlys i en hvilken som helst nyanse av varmt eller kjølig hvitt i lysestakearmaturene med Philips' smarte LED E14-pære til lysestake. Denne pæren har WiZ-tilkobling. Bruk den med eksisterende Wi-Fi for å kontrollere den med WiZ-appen eller stemmen.

Enkel konfigurasjon

- Enkel plug-and-play. Fungerer med din eksisterende Wi-Fi.

Smart styring

- Styr fra hvor som helst med smarttelefonen.
- Stemmestyring med snarveier i Google Assistant, Alexa eller Siri

Smarte funksjoner

- Automatiser lysene dine med tidsplaner
- Energoovervåking
- Forhåndsinnstill velværefunksjoner

Lysmoduser

- Justerbart varmt til kjølig hvitt lys og forhåndsinnstilte moduser
- Tilpass scener med forhåndsinnstilte dynamiske lysmoduser.

Høydepunkter

Enkel plug-and-play

WiZ fungerer med din eksisterende Wi-Fi-ruter, det kreves ikke en ekstra gateway. Du trenger bare å plugge inn det nye lyset, laste ned WiZ-appen og så er du klar!

Kan styres uansett hvor du er

Styr WiZ-lysene dine uansett hvor du er med en smarttelefon. Du trenger ikke å lure på om lysene ble skrudd av før du reiste hjemmefra. WiZ-appen er tilgjengelig for iOS og Android.

Stemmestyring

Styr belysningen med stemmen din og snarveier i Google Assistant, Amazon Alexa eller Siri. Bruk enkle talekommandoer til å slå på og av lys, dimme opp eller ned, endre lysfarge og angi egendefinerte lysscener.

Automatiser lysene dine med tidsplaner

Automatiser lysene så de passer til dine daglige eller ukentlige rutiner. Planlegg at lyset skrur seg på før du kommer hjem og ha det av når det ikke trengs.

Energiovervåking

WiZ-appen registrerer energiforbruket til lysene dine. Se din ukentlige eller daglige rapport og planlegg belysningen din godt for et optimalisert energiforbruk hjemme.

Forhåndsinnstill velværefunksjoner

Bruk de forhåndsinnstilte velværefunksjonene i WiZ-appen og opplev de best egnede lysmønstrene for din døgnrytme gjennom dagen. WiZ vil gi deg skarpt dagslys når du trenger energi og å fokusere, og går sømløst over til mykt varmhvitt lys for å hjelpe deg med å slappe av og sove bedre.

Justerbart varmt til kjølig hvitt lys og forhåndsinnstilte moduser

Velg blant et stort utvalg av oppkvikkende kjølig hvitt til mykt varmhvitt lys eller velg blant de forhåndsinnstilte modusene som Focus og Relax for å skape den beste stemningen for dine aktiviteter.

Tilpassede scener

Bland forskjellige farger og hvitt lysmoduser for å skape den perfekte lysstemningen for hverdagen din. Lagre den og bruk den når som helst med appen, WiZmote eller stemmen.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: C37
- Sokkel: E14
- Teknologi: Smart Wi-Fi
- Type glass: Matt
- Kan dimmes: Bare med spesifikke lysdimmere

Lyskildens mål

- Høyde: 11,6 cm
- Vekt: 0,045 kg
- Bredde: 3,9 cm

Holdbarhet

- Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 15 år
- Faktor for lumenedlikehold: 70%
- Antall brytersykluser: 50 000
- Nominell levetid: 15 000 time(r)

Lysegenskaper

- Fargekonsistens: 6 SDCM
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 90
- Fargetemperatur: 2700–6500 K
- Lysfargekategori: Justerbar hvit
- Opprinnelig lysytelse: 470 lm
- Starttid: <0.5 s
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: Full belysning med det samme

Diverse

- EyeComfort: Ja

Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 40 mA
- Effektivitet: 95 lm/W

Informasjon

- EAN: 8719514372382
- EL nr: 871951437238200
- Produktittel: PHI WFB 40W C37 E14 927-65 TW 1PF/6

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.51
- Spenning: 220-240 V
- Wattstyrke: 4,9 W
- Wattstyrke tilsvarende: 40 W
- Energieffektivitetsmerke (EEL): F

Produktets mål og vekt

- Lengde: 11,6 cm

Nominelle verdier

- Nominell levetid: 15 000 time(r)
- Nominell lysstrøm: 470 lm
- Nominell effekt: 4.9 W

Service

- Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50-60 Hz
- EPREL-registreringsnummeret er::
1901099

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8719514372382
- Nettovekt: 0,05 kg
- Bruttovekt: 0,09 kg
- Høyde: 16 cm
- Lengde: 7 cm
- Bredde: 7 cm



Utgivelsesdato: 2024-11-21
Versjon: 0.199

© 2024 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com