

PHILIPS

Glødemignon, klar,
25 W, S26, E14

LED

2700 K

250 lm

15 000 timer



8719514441439



En enestående lyskilde

Philips LED-lyskilder gir vakkert og varmt hvitt lys, svært lang levetid og umiddelbare og betydelige energibesparelser. Med en ren og elegant design er denne lyskilden den perfekte erstatningen for klare glødelamper.

Belysning av høy kvalitet

- Spesielt utviklet for å være behagelig å se på

Skap det rette lyset i hjemmet

- En enkel LED til daglig bruk

Høydepunkter

Spesielt utviklet for å være behagelig å se på



Det er lett å se hvordan hard belysning kan anstrenge øynene. Er det for lyst, blir du blendet. Er det for svakt, flimrer det. Nå kan du skånsomt opplyse din verden med LED som er designet for å være behagelig for synet, og på samme tid skape den perfekte stemningen i hjemmet ditt.

En enkel LED til daglig bruk

Philips' LED-pære til daglig bruk dekker dine grunnleggende belysningsbehov. Den gir det gode lyset og den pålitelige ytelsen du venter av en LED-pære fra Philips til en rimelig pris.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: S26
- Sokkel: E14
- Lyspæreoverflate: Matt
- Kan dimmes: Nei
- Lyspæremateriale: Glass

Lyskildens mål

- Høyde: 6,1 cm
- Bredder: 2,6 cm

Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 20 000
- Nominell levetid: 15 000 time(r)

Miljøet

- Disposal of the product: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Lysegenskaper

- Lysvinkel: 270 grad(er)
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 2700 K
- Opprinnelig lysytelse: 250 lm
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: Full belysning med det samme
- Fargekode: 827 | CCT of 2700K

Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovasjoner: EyeComfort

Andre egenskaper

- Effektivitet: 100 lm/W

Informasjon

- EAN: 8719514441439
- EL nr: 871951444143900
- Produkttittel: LED classic 25W T25S E14 CL ND SRT6

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.4
- Spenning: 230 V
- Wattstyrke: 2,5 W
- Wattstyrke tilsvarende: 25 W
- Energieffektivitetsmerke (EEL): F

Produktets mål og vekt

- Lengde: 6,1 cm

Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50 Hz
- EPREL-registreringsnummeret er: 1031264

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8719514441439
- Nettovekt: 0,01 kg
- Bruttovekt: 0,02 kg
- Høyde: 14,7 cm
- Lengde: 3 cm
- Bredder: 7,5 cm



Utgivelsesdato:
2025-03-05
Versjon: 0.262

© 2025 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com