

PHILIPS

Mignon, 40 W, B35,
E14 x 3

LED

2700 K

470 lm

15 000 timer



8719514460010



Toppmoderne LED-lys for hjemmet

Toppmoderne LED-lyskilde til hjemmet som fungerer som allmennbelysning for innendørsaktiviteter. Du reduserer strømknudner umiddelbart, du slipper å bytte lyskilde så ofte, og belysningskvaliteten er upåklagelig.

Belysning av høy kvalitet

- Ingen synlig flakking

Velg en enkel erstatning for de gamle lyspærene dine

- Lignende form og størrelse som en tradisjonell mignonpære

Velg en bærekraftig løsning

- Lang levetid – varer i opptil 15 år

Mer enn belysning

- Øyeblikkelig på

LED-belysning av høy kvalitet som varer i flere tiår

- Spesielt utviklet for å være behagelig å se på

Høydepunkter

Ingen synlig flakking

Rask flimrer kan være ubehagelig for øynene, gi hodepine og til og med forårsake et anfall hos de med lysfølsom epilepsi. Det er både ubehagelig og unødvendig. LED-er kan flimre på grunn av rask respons på driverstrømmen, men Philips LED er designet slik at variasjoner i effekten til driverstrømmen blir minimert. Dette eliminerer de faktorene som forårsaker flimrer.

Lignende form og størrelse som en tradisjonell mignonpære

Med vakker design og velkjent form er dette en moderne, energibesparende, standard LED-mignonpære. Dette er den perfekte bærekraftige erstatningen for tradisjonelle mignonpærer.

Gjennomsnittlig nominell levetid på 15 000 timer



Med en levetid på opptil 15 000 timer slipper du maset med å skifte lyspærer ofte, og du kan nyte en perfekt belysningsløsning i mer enn 15 år.

Øyeblikkelig på

Spesielt utviklet for å være behagelig å se på



Det er lett å se hvordan hard belysning kan anstrenge øynene. Er det for lyst, blir du blendet. Er det for svakt, flimrer det. Nå kan du skånsomt opplyse din verden med LED-belysning som er designet for å være behagelig for synet, og på samme tid skape den perfekte stemningen i hjemmet ditt.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: Ikke retningsbestemt mignon
- Sokkel: E14
- Type glass: Matt
- Lyspæreoverflate: Matt
- Kan dimmes: Nei
- Lyspæremateriale: Plast

Lyskildens mål

- Høyde: 10,6 cm
- Bredde: 3,5 cm

Design og utseende

- Materiale: Plast

Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 50 000
- Nominell levetid: 15 000 time(r)

Miljøet

- Disposal of the product: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Lysegenskaper

- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 2700 K
- Opprinnelig lysytelse: 470 lm
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: Full belysning med det samme
- Fargekode: 827 | CCT of 2700K

Diverse

- EyeComfort: Nei

Andre egenskaper

- Effektivitet: 95 lm/W

Informasjon

- EAN: 8719514460010
- EL nr: 871951446001000
- Produkttittel: LED 40W B35 E14 WW
FR ND 3CT/6 EC

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.51
- Spenning: 220-240 V
- Wattstyrke: 4,9 W
- Wattstyrke tilsvarende: 40 W
- Energieffektivitetsmerke (EEL): F

Produktets mål og vekt

- Lengde: 10,6 cm

Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50-60 Hz
- EPREL-registreringsnummeret er::
1131449

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8719514460010
- Nettovekt: 0,06 kg
- Bruttovekt: 0,1 kg
- Høyde: 11,5 cm
- Lengde: 3,8 cm
- Bredde: 11,4 cm



Utgivelsesdato: 2024-11-21
Versjon: 0.371

© 2024 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com