

# PHILIPS

Mignon, 25 W, B35,  
E14 x 3

LED

2700 K

250 lm

15 000 timer



8719514460034



## Toppmoderne LED-lys for hjemmet

Toppmoderne LED-lyskilde til hjemmet som fungerer som allmennbelysning for innendørsaktiviteter. Du reduserer strømkostnader umiddelbart, du slipper å bytte lyskilde så ofte, og belysningskvaliteten er upåklagelig.

### Belysning av høy kvalitet

- Ingen synlig flakking

### Velg en enkel erstatning for de gamle lyspærene dine

- Lignende form og størrelse som en tradisjonell mignonpære

### Velg en bærekraftig løsning

- Lang levetid – varer i opptil 15 år

### Mer enn belysning

- Øyeblikkelig på

### LED-belysning av høy kvalitet som varer i flere tiår

- Spesielt utviklet for å være behagelig å se på

# Høydepunkter

## Ingen synlig flakking

Rask flimring kan være ubehagelig for øynene, gi hodepine og til og med forårsake et anfall hos de med lysfølsom epilepsi. Det er både ubehagelig og unødvendig. LED-er kan flimre på grunn av rask respons på driverstrømmen, men Philips LED er designet slik at variasjoner i effekten til driverstrømmen blir minimert. Dette eliminerer de faktorene som forårsaker flimring.

## Lignende form og størrelse som en tradisjonell mignonpære

Med vakker design og velkjent form er dette en moderne, energibesparende, standard LED-mignonpære. Dette er den perfekte bærekraftige erstatningen for tradisjonelle mignonpærer.

## Gjennomsnittlig nominell levetid på 15 000 timer



Med en levetid på opptil 15 000 timer slipper du massen med å skifte lyspærer ofte, og du kan nyte en perfekt belysningsløsning i mer enn 15 år.

## Øyeblikkelig på

## Spesielt utviklet for å være behagelig å se på



Det er lett å se hvordan hard belysning kan anstrenge øynene. Er det for lyst, blir du blendet. Er det for svakt, flimrer det. Nå kan du skånsomt opplyse din verden med LED-belysning som er designet for å være behagelig for synet, og på samme tid skape den perfekte stemningen i hjemmet ditt.

# Spesifikasjoner

## Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: Ikke retningsbestemt mignon
- Sokkel: E14
- Type glass: Matt
- Lyspæreoverflate: Matt
- Kan dimmes: Nei
- Lyspæremateriale: Plast

## Lyskildens mål

- Høyde: 10,6 cm
- Bredde: 3,5 cm

## Design og utseende

- Materiale: Plast

## Holdbarhet

- Antall brytersykluser: 50 000
- Nominell levetid: 15 000 time(r)

## Miljøet

- Disposal of the product: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

## Lysegenskaper

- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 2700 K
- Opprinnelig lysytelse: 250 lm
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: Full belysning med det samme
- Fargekode: 827 | CCT of 2700K

## Diverse

- EyeComfort: Nei

## Andre egenskaper

- Effektivitet: 89 lm/W

### Informasjon

- EAN: 8719514460034
- EL nr: 871951446003400
- Produktittel: LED 25W B35 E14 WW  
FR ND 3CT/6 EC

### Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.41
- Spenning: 220-240 V
- Wattstyrke: 2,8 W
- Wattstyrke tilsvarende: 25 W
- Energieffektivitetsmerke (EEL): F

### Produktets mål og vekt

- Lengde: 10,6 cm

### Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50-60 Hz
- EPREL-registreringsnummeret er::  
1131450

### Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8719514460034
- Nettovekt: 0,06 kg
- Bruttovekt: 0,1 kg
- Høyde: 11,5 cm
- Lengde: 3,8 cm
- Bredde: 11,4 cm
- Materialenummer (12NC):  
929003546693



Utgivelsesdato:  
2024-09-20  
Versjon: 0.247

© 2024 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)