

# PHILIPS

Innfelt Diamond Cut  
UltraEfficient-lampe, 2,2 W,  
105 mm

Ultra-effektiv

3000 K

Hvitt

8719514494602



## Fremragende belysning og stil

Philips har utviklet en ultraeffektiv downlight som bruker ny teknologi for å redusere karbonutslipp, redusere materialavfall og redusere energiforbruket. Med en utrolig levetid på 50 000 timer varer den mer enn 3 ganger lenger enn Philips LED Downlight-ekvivalenter – og bruker kun 50 % av energien. Akkurat det som trengs for en mer bærekraftig planet.

### Bærekraftige belysningsløsninger

- Philips tilbyr fem års garanti på LED-modulen og driveren

### Lyseffekt

- Høykvalitets diffusor Mykt lys med jevn lysfordeling

### Materiale og utseende

- Metall i høy kvalitet


# Høydepunkter

## Fem års garanti på LED-systemet




I tillegg til standardgarantien på to år på denne lampen gir Philips fem års garanti på LED-systemet, altså LED-modulen og driveren i denne lampen.

## Høykvalitets diffusor Mykt lys med jevn lysfordeling



Diffusoren av høy kvalitet distribuerer mykt lys jevnt over hele rommet.

## Metall i høy kvalitet



Slitesterkt og tiltalende metallmateriale for et markant utseende.

# Spesifikasjoner

## Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs
- Form: Rund

## Design og utseende

- Farge: Hvitt
- Materiale: Metall, Plast

## Holdbarhet

- Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 51 år
- Faktor for lumenvedlikehold: 70%
- Antall brytersykluser: 25 000

## Miljøet

- Disposal of the product: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

## Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbart spothode: Nei
- Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
- Integrert LED: Ja
- Fjernbetjening inkludert: Nei

## Lysegenskaper

- Lysvinkel: 110 grad(er)
- Fargekonsistens: 5 SDCM
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: <2

## Diverse

- Spesielt designet for: Soverom, Stue, Spisestue, Kjøkken, Hjemmekontor
- Stil: Moderne
- Type: Downlights
- EyeComfort: Ja
- LED-innovasjoner: UltraEfficient

## Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 25 mA
- Effektivitet: 180 lm/W

## Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.35

## Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,099 kg
- Lengde på utstikker: 8.0-9.0 cm
- Bredde på utstikker: 8.0-9.0 cm
- Høyde: 4,95 cm
- Lengde: 10,5 cm
- Forsenkingsavstand: 0,2 cm
- Bredde: 10,5 cm

### Service

- Garanti: Fem år

### Tekniske spesifikasjoner

- Levetid på opptil: 50 000 time(r)
- Diameter: 105 mm
- Lysarmaturens totale lyseffekt: 400
- Lysfarge: 3000
- Strømnett: AC 220–240
- Dimmbar lysarmatur: Nei
- LED: Ja
- Lyspære følger med: 2.2
- IP-klasse: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse II

### Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8719514494602
- Nettovekt: 0,1 kg
- Bruttovekt: 0,13 kg
- Høyde: 10,8 cm
- Lengde: 5,6 cm
- Bredde: 10,8 cm



Utgivelsesdato:  
2025-02-25  
Versjon: 0.325

© 2025 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)