

PHILIPS

Downlight

Funksjonell

Meson-downlight med
Interlaced Optics

Redusert blending

Økt komfort

Hvit



8720169173460



Komfortabelt LED-lys som er skånsomt for øynene

Lys opp rommet med Philips EyeComfort LED Downlight – en behagelig lyskilde som er skånsom for øynene.

Enkel å oppleve

- En diskret og delikat lysarmatur som passer perfekt for rom med lave tak.

Holdbarhet

- Lang levetid opptil 15 000 timer

LED-belysning av høy kvalitet som varer i flere tiår

- Redusert blending. Økt komfort.

Høydepunkter

Egnet til lave takSlank design

Lang levetid opptil 15 000 timer

Philips LED-teknologi forlenger produktets levetid opptil 15 000 timer.

EyeComfort med Interlaced Optics

Interlaced Optics-teknologien gir en bedre lysopplevelse i hverdagen. Med påtrykte 3D-mønstre som bidrar til å spre lyset, produserer mikrolinseoptikken en jevn lysfordeling

med betydelig redusert blending. Denne belysningen gir ikke bare mykt, jevnt lys som er mer behagelig for øynene, men omfordeler også lyset slik at det blir mindre blendende i det opplyste området.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Bruksområde: Innendørs

Design og utseende

- Farge: Hvitt
- Materiale: Plast

Holdbarhet

- Gjennomsnittlig levetid (ved 2,7 timer/dag): 15 år
- Faktor for lumenvedlikehold: 70%
- Antall brytersykluser: 7 500

Miljøet

- Disposal of the product: På slutten av (den økonomiske) levetiden må produktet avhendes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Justerbart spothode: Nei
- Kan dimmes med fjernkontroll: Nei
- Integrrert LED: Ja
- Fjernbetjening inkludert: Nei

Lysegenskaper

- Lysvinkel: 100 grad(er)
- Fargekonsistens: 6 SDCM
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: <2

Diverse

- EyeComfort: Ja

Andre egenskaper

- Strøm til lyskilden: 93 mA
- Effektivitet: 76 lm/W

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.5

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,09 kg
- Lengde på utstikker: 12.5 cm
- Bredde på utstikker: 12.5 cm
- Høyde: 3,5 cm
- Lengde: 14 cm
- Forsenkingsavstand: 11,7 cm
- Bredde: 14 cm

Service

- Garanti: Ett år

Tekniske spesifikasjoner

- Levetid på opptil: 15 000 time(r)
- Diameter: 140 mm
- Lysarmaturens totale lyseffekt: 960
- Lysfarge: 4000 K
- Strømnett: 220–240 V
- Dimmbar lysarmatur: Nei
- LED: Ja
- Lyspære følger med: 12.5
- IP-klasse: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse II

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8720169173460
- Nettovekt: 0,09 kg
- Bruttovekt: 0,11 kg
- Høyde: 14,1 cm
- Lengde: 4,2 cm
- Bredde: 15,1 cm



Utgivelsesdato:
2025-02-25
Versjon: 0.317

© 2025 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com